

WXP 120 Set

Codice articolo: T0052920299N



Benefits

- › L'utensile versatile da 120 W, 24 V per stazioni WX
- › Per applicazioni di saldatura con componenti di varie dimensioni ad elevata temperatura
- › Punte saldanti intercambiabili a basso costo
- › Massima trasmissione di calor
- › Punta saldante con posizione del sensore ottimizzata
- › Rapido tempo di ripresa della temperatura

A riguardo suggeriamo:



Estrazione fumi di saldatura



Piastre di preriscaldamento



Pulizia



Punte saldanti



Technical Data

| | |
|--|--------------------------|
| Tecnologia radiatore Active Tip | --- |
| Tecnologia di riscaldamento Power Response | on |
| Tecnologia del radiatore Silver Line | --- |
| Tensione | 24 V |
| Potenza | 120 W |
| Famiglia di punte | XT, XT Testa saldante |
| Unità di alimentazione | --- |
| WX compatibile | on |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 |
| Tempo di riscaldamento | 14 |
| Supporto di sicurezza | WDH 10 (T0051512199) |
| Deposito di sicurezza (optional) | WDH 10 (T0051512199) |
| Bussola per punta | T0058765711, T0058765766 |
| Aspirazione diretta integrata | Attacco T0052921499 |

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE