

Fiche technique

RECO22BKBU

Kit de 2 poteaux noirs acier - sangle 2m bleue

Poteau à sangle permettant de guider le public et de réguler le trafic. Kit composé d'un poteau à sangle et d'un poteau récepteur. Le poteau possède une base lestée et une sangle de 2 m de longueur sur 5 cm de largeur. La tête du poteau peut recevoir jusqu'à 3 sangles différentes. Usage intérieur uniquement. Un large choix d'option est disponible : panneau d'information et récepteur mural



Code douanier	7326909890
EAN	3321360012012

Couleur : Noir
Matière : Acier
Matière secondaire : Polyester
Couleur sangle : Bleu

Caractéristiques :

- 1 poteau à sangle et 1 poteau récepteur.
- Base lestée.
- Tête du poteau peut recevoir jusqu'à 3 sangles.
- Usage intérieur uniquement.

Hauteur (mm)	Diamètre base (mm)	Diamètre poteau (mm)	Longueur sangle (m)	Nombre réception sangle	Poids net (kg)
910	320	63	2	3	16,80

VISO
www.viso-cpn.com
VISO - 7 avenue Arago - ZI de la Vigne aux Loups - 91380 CHILLY-MAZARIN - France
Tél. + 33 (0)1 69 53 46 70 - Fax + 33 (0)1 69 53 46 80 - contact@viso-cpn.com / commande@viso-cpn.com