

产品参数表

规格



EA9ANG 过压保护断路器 2P C32A

EA9AN2C32G

主要信息

产品系列	Easy9
产品名称	EA9AN MCB
产品短名	EA9AN
产品类型	小型断路器
产品应用	配电保护
额定电流 [In]	32 A 在...上 30 °C 符合 GB 10963.1
极数	2P
脱扣曲线	C

补充信息

额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz
电网类型	AC
电网频率	50 Hz
保护极数量	2
脱扣器类型	热磁式
磁脱扣限制	5...10 x In
脱扣电压范围	280 V AC +/- 5 %
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 50 Hz 符合 GB 10963.1
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 GB 10963.1 - 230 V AC 50 Hz
限流等级	3 符合 GB 10963.1
隔离功能	适用
控制类型	手柄
触点位置指示	有
本地信号指示	开/关指示
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
颜色	手柄: 橙色 (RAL 2003) 灯体: 银白 (Pantone 7541C) 锁紧卡扣: 浅灰色 (RAL 7035)
接线能力	隧道式接线端子 上接线或下接线 1...25 mm² 单股硬线 隧道式接线端子 上接线或下接线 1...16 mm² 软线

免责声明：本文档不代替或不用于确定使用产品的适用性或可靠性

紧固扭矩	2.5 N.m 上接线或下接线
宽度（ 9mm的倍数 ）	6
高度	89 mm
宽度	53.1 mm - 0.38...0.68 mm

环境

符合标准	GB 10963.1
产品认证	CCC
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C
贮存环境温度	-40...80 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.5 cm
Package 1 Width	5.5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	303 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8 cm
Package 2 Width	9.3 cm
Package 2 Length	27.2 cm
Package 2 Weight	1.614 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	20 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	13.441 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



可持续包装 透明



RoHS/REACH



资源性能



可持续的包装

健康安全绩效



Reach Free Of Svhc



Toxic Heavy Metal Free



Mercury Free



RoHS Exemption Information

是

认证与标准

Reach法规

REACH 声明

欧盟RoHS指令

符合

欧盟ROHS声明

中国 RoHS 管理办法

中国 ROHS 声明

自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

环境披露

产品环境文件

流通资料

无需具体的回收操作