

CARACTERISTIQUES

- Différents filetages sont disponibles
- Entièrement étanche contre la poussière
- Excellente résistance à l'eau
- Fabriqué en nylon 66 de haute qualité
- Contre-écrou fourni

Presse-étoupe PG 13.5 de RS Pro avec écrou de blocage, nylon, IP68

RS code commande : 822-9656



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme de presse-étoupes à filetage métrique de RS PRO offrant un passage de fil et une protection contre la contrainte excellentes. Les presse-étoupes permettent de monter un câble dans un trou prépercé. Généralement utilisés dans la construction et par les électriciens, les presse-étoupes sont simples et faciles à utiliser. Chaque presse-étoupe est évalué à IP68, garantissant que le niveau de protection de câble est incroyablement résistant à l'extérieur et dans d'autres environnements difficiles. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une excellente qualité.

Caractéristiques

Taille du filetage	PG 13.5
Matériau	Nylon 66
Couleur	Gris
Contre-écrou inclus	Oui
Taille du lot	10
Application	Machines à l'intérieur délicat, télécommunications, débitmètres, générateurs de puissance sous-marins

Spécifications mécaniques

Diamètre de câble maximum	12 mm
Diamètre de câble minimum	6 mm
Longueur de filetage L2	24.6mm
Joints B1	12 mm
Longueur de saillie L1	8.9mm
Ecrou L3	18.9mm
Diamètre intérieur du filetage D2	15.5mm
Diamètre extérieur du filetage D1	20.4mm

Catégorie de protection

Indice IP	IP68
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	En 61340
Normes Met	UL 94 V-2



RS PART NUMBER	DESCRIPTION	D1	D2	B1	L1	L2	L3	Cable Range	COLOR	Packsize
8229640	round top cable gland PG7 Grey IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6	GREY	10
8229644	round top cable gland PG9 Grey IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229653	round top cable gland PG11 Grey IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229656	round top cable gland PG13.5 Grey IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229650	round top cable gland PG16 Grey IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229669	round top cable gland PG21 Grey IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229662	round top cable gland PG29 Grey IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25	BLACK	
8229666	round top cable gland PG7 Black IP68	12.5	8.3	8.9	7.9	20	13.3	3.5~6		
8229675	round top cable gland PG9 Black IP68	15.2	10.5	8	7.9	22	15.1	4~8		
8229678	round top cable gland PG11 Black IP68	18.3	13.2	10.5	7.9	23.7	18.3	5~10		
8229672	round top cable gland PG13.5 Black IP68	20.4	15.5	12	8.9	24.6	18.9	6~12		
8229681	round top cable gland PG16 Black IP68	22.5	17.2	14	9.8	26.2	19.5	10~14		
8229684	round top cable gland PG21 Black IP68	28.3	22.4	18.4	10.8	30	23.7	13~18		
8229688	round top cable gland PG29 Black IP68	37	30.6	25	10.8	35	27.4	18~25		