



4 3 4 3 B P



Certification in progress

# SHOCKPROTEC®B

## SKÄRSKYDDSHANDSKE - NIVÅ 3



Kategori II

|                                                                                                                                                            |                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                            | <b>EN388:2016</b>                                                        |
| Nötningsmotstånd :<br>Skärbeständighet :<br>Rivhållfasthet :<br>Punkteringsmotstånd :<br>Skärbeständighet enligt NF EN ISO 13997 :<br>Stötskydd motstånd : | <b>NIVÅ:</b><br>●●●●●<br>●●●●○<br>●●●●●<br>●●●●○<br><b>B</b><br><b>P</b> |
| Str                                                                                                                                                        | Förpacknings                                                             |
| 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11                                                                                                                                    | 10 / 120                                                                 |



Sömlös stickad skärskyddshandske (13 gauge) i 100% hög densitet polyeten, elastan och 100% gul texturerat polyamide, CLEAN PU belagd i innerhand, mjukt och smidig slag/stötskydd på ovanhand och på fingrarna, elastisk mudd.

### PRODUKTEN



FINGERTOPPSKÄNSLA



MOTSTÅND



FÖRSTÄRKNING

### ARBETSOMRÅDEN



Allround arbeten



LEBON International S.à.r.l  
Immeuble Laccolith  
20, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg  
Website : [www.lebonprotection.com](http://www.lebonprotection.com)  
TEL : +352 26 49 36 07  
FAX : +352 26 49 35 35