


## Prolongador

VSTGN040VAS0010P04STGP040--S



## Campo de aplicação

modelo	reto
Aplicação	áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos

## Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	30 AC / 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	1,5

## condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Aviso sobre a temperatura do ambiente		Conecotor de Ethernet RJ45 -40...70°C
Temperatura ambiente (móvel)	[°C]	0...80
proteção		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector M12 / conector RJ45 IP20)

## Dados mecânicos

Peso	[g]	657,9
materiais		carcaça: PP sem halogênio; conector: PC sem halogênio; porca: V4A (1.4404)
Máx. torque de aperto	[Nm]	porca: 0,6...1,2
		Raio da dobra para aplicações flexíveis      mín. 15 x diâmetro do cabo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		Velocidade de deslocamento      max. 3,3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s <sup>2</sup>
		Número máximo de dobras      > 1 Mio.
		Torção máxima permitida      ± 180 °/m
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim

## Prolongador

VSTGN040VAS0010P04STGP040--S

### Notas

Notas

Observar valor máximo da contraparte!

Quantidade

1 peça

### conexão elétrica


Conexão: 1 x M12



### conexão elétrica

cabo: 10 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 6,5 mm, blindado; 7 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Conexão



### conexão elétrica

Conexão: 1 x RJ45

