FICHE TECHNIQUE
BASKET DE SÉCURITÉ SPORT

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

SNEAK-R SILVER LOW

CODE PRODUIT	POINTURES	LARGEUR	POIDS*
78013	35 > 52	11	570 g

i-PUREnrj planet clima zone ESD 100 % metal free

Made in Italy

EN 20345:2022 + A1:2024

S1 PS **FO** **SR**

DOMAINES D'APPLICATION







COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	PU i-PUREnrj planet
TIGE	techmesh renfort TPU Active Stability arrière film TPU avant
SYSTÈME DE FERMETURE	lacets avec passants
DOUBLURE	textile distance-mesh
LANGUETTE	textile et mesh respirants avec soufflets
EMBOUT	composite non métallique
SEMELLE ANTI-PERFORATION	textile non métallique
SEMELLE DE PROPRETÉ	dessus non-tissé dessous mousse PU à mémoire de forme absorbeurs de chocs avant et arrière

Respirabilité climazone



OPTIONS

MULTI LARGEURS	disponibles en largeurs 10 et 12 en remplaçant la semelle de propreté

LES + PRODUIT

- AMORTI ET RESTITUTION D'ÉNERGIE HAUTE PERFORMANCE I-PURENRJ PLANET
- STRUCTURE DE MAINTIEN ACTIVE STABILITY POUR UNE PLUS GRANDE STABILITÉ
- MATÉRIAUX LÉGERS ET COLLE RÉDUITE (CLIMAZONE) POUR PLUS DE RESPIRABILITÉ
- RÉSISTANTE AUX RISQUES DE PERFORATIONS FINES DE 3.0 MM (PS)
- GRANDE AMPLITUDE DE POINTURES, LARGEURS ET CHAUSSANT FEMME 35 > 40

*par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**

FICHE TECHNIQUE
BASKET DE SÉCURITÉ SPORT

HECKEL
PERFORMANCE WITH STYLE

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE VENTE	1 paire
QUANTITÉ PAR CARTON	10 paires

ACCESSOIRES

SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 10	78192
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 11	78193
SEMELLE DE PROPRETÉ LARGEUR 12	78194

EXIGENCES ADDITIONNELLES

Semelle résistante aux hydrocarbures **FO**

Résistance à la glisse (sol céramique + glycérine) **SR**

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

7 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS
SELON LA NORME 14021

COMPOSITION

SEMELLE D'USURE	15 % de granulés de PU recyclé issus de rebuts de production
SEMELLE ANTI-PERFORATION	21 % de polyester recyclé

EMBALLAGE

BOÎTE À CHAUSSURES AVEC
90 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

NOTICE D'UTILISATION
100 % RECYCLÉE

EMPREINTE CARBONE

7,66 KG CO_2E CRADLE-TO-CUSTOMER
9,21 KG CO_2E CRADLE-TO-GRAVE
DATE DU CALCUL : 07/2026*

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À CEVA (ITALIE)
CERTIFIÉ EN ISO 14001

*__Méthode de calcul__ : IPCC 2021 GWP100a (conformément à la norme ISO 14067) • __Base de données/logiciel__ : calcul spécifique à l'entreprise basé sur SimaPro et ecoinvent • __Unité fonctionnelle__ : produit individuel ; pour les produits utilisés par paire : paire • __Portée__ : du berceau à la tombe • __Unité__ : kg CO2e • Les valeurs de CO2e mentionnées s'appliquent à la période de calcul et peuvent faire l'objet de modifications à tout moment.

EPI certifié CE • __Mise à jour__ : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. • 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • **E-mail Export** contact.export@uvex-heckel.fr • **www.heckel.fr**