



Agréments  
voir p. 757

## cartouches cylindriques



Emb.

Réf.

### Cartouches miniatures

Type F (rapide), corps céramique  
Conformes à NF EN 60127  
Haut pouvoir de coupure (H)  
Utilisation pour variateurs de lumière, blocs de jonction, blocs d'éclairage de sécurité

	Calibre (Ampères)	Tension ~ (Volts)	Pouvoir de coupure (Ampères)
<b>5 x 20</b>			
10	<b>102 02</b>	200 mA	
10	<b>102 05</b>	500 mA	
10	102 06	630 mA	
10	<b>102 10</b>	1 A	
10	102 12	1,25 A	
10	102 16	1,6 A	
10	<b>102 20</b>	2 A	250
10	102 25	2,5 A	1500
10	<b>102 30</b>	3,15 A	
10	<b>102 50</b>	5 A	
10	<b>102 63</b>	6,3 A	
10	<b>102 96</b>	10 A <sup>(2)</sup>	250
			500

### Cartouches domestiques

Protection normalisée des lignes :  
les calibres adaptés aux sections des lignes utilisées dans le cadre de la NF C 15-100 ont un repérage couleur par dimension, les autres calibres sont destinés à des usages particuliers

	Calibre (Ampères)	Tension ~ (Volts)	Pouvoir de coupure (Ampères)	Section protégée (mm <sup>2</sup> )	Repérage couleur
<b>6,3 x 23</b>					
10	Sans voyant				
	Avec voyant				
10	103 02	2			
10	103 04	4	250		
10	<b>103 06<sup>(1)</sup></b>	6	6000	1,5	
<b>8,5 x 23</b>					
10	<b>113 02</b>	2			
10	<b>113 04</b>	4			
10	<b>113 06</b>	6	250	6000	
10/100	<b>113 10<sup>(1)</sup></b>	10	6000	1,5	Yellow
	<b>114 02</b>				
	<b>114 04</b>				
	<b>114 06</b>				
	<b>114 10<sup>(1)</sup></b>				
<b>10,3 x 25,8</b>					
10	116 06	6			
10	<b>116 10</b>	10	250	6000	
10/100	<b>116 16<sup>(1)</sup></b>	16	6000	2,5	Red
	117 06				
	<b>117 10</b>				
	<b>117 16<sup>(1)</sup></b>				
<b>8,5 x 31,5</b>					
10	123 94	0,5			
10	<b>123 01</b>	1			
10	<b>123 02</b>	2			
10	<b>123 04</b>	4			
10	<b>123 06</b>	6			
10	<b>123 08</b>	8	400	20000	
10/100	<b>123 10</b>	10	20000		
10		10			
10	123 12	12			
10/100	<b>123 16</b>	16			
10/100	<b>123 20<sup>(1)</sup></b>	20		2,5	Green
	<b>124 10</b>				
	<b>124 12</b>				
	<b>124 16</b>				
	<b>124 20<sup>(1)</sup></b>				
<b>10,3 x 31,5</b>					
10	<b>126 16</b>	16			
10	<b>126 20</b>	20	400	20000	
10	<b>126 25<sup>(1)</sup></b>	25	20000	4	Blue
	127 16				
	127 20				
	<b>127 25<sup>(1)</sup></b>				
<b>10,3 x 38</b>					
10/100	<b>133 32<sup>(1)</sup></b>	32	400	20000	
10		32	400	20000	
	<b>134 32<sup>(1)</sup></b>				
<b>Neutre</b>					
10	<b>123 00</b>	8,5 x 31,5			
10	<b>133 00</b>	10 x 38			

(1) Conformes à la norme NF C 61-201

(2) Calibre non mentionné dans la norme