


产品参数表

规格



TeSys Giga,机械互锁,可兼容 G630-800和G630-800,或G620C和 G620C

LA9G973

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA9G
产品类型	机械互锁
附件/独立安装部件类别	联锁附件
联锁类型	机械式
适用范围	TeSys Giga
产品适用范围	LC1G630...800 LC1G620
极数	3P
电气回路类型	可逆 Star-delta (电源)转换

补充信息

高度	50 mm
宽度	80 mm
深度	120 mm
净重	0.25 kg

环境

污染等级	3 符合 IEC 60947-1
工作海拔	3000 m 无降容 5000 m 有
符合标准	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 DIN 3852-Y GB/T 14048.4
产品认证	CB Scheme CCC cULus EAC CE UKCA EU-RO-MR by DNV-GL

包装单位

包装1：包装单位类型	PCE
个/公斤	1

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

包装1：高度	5.300 cm
包装1：宽度	8.700 cm
包装1：长度	18.100 cm
包装重量	247.000 g
包装2：包装单位类型	S02
包装2：包装单位数量	12
包装2：高度	15.000 cm
包装2：宽度	30.000 cm
包装2：长度	40.000 cm
包装2：毛重	3.366 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

环境数据说明 >

环境足迹	
产品环境概况(PEP)	产品环境文件
Use Better	
材料和包装	
回收纸板包装	是
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	符合豁免条件
SCIP编号	6fbdad13-bb7c-47d4-a6d6-d82dd6f54349
REACH法规	REACH 声明
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
Use Again	
重新包装和再制造	
流通资料	产品使用寿命终期信息
回收	不支持
WEEE Label	 该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。