

EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

插座，针式连接器样式类型CF，接线方式：螺钉连接，颜色：黄色，标称工作电压：250 V AC (50 Hz)，额定电流：16 A，用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装，标准/规格：VDE 0620-1，国家标识：德国



商业数据

订货号	1068038
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BE7611
产品关键代码	BE7611
目录页面	页码562 (C-3-2019)
GTIN	4055626739823
单件重量（含包装）	76.3 g
单件重量（不含包装）	73.51 g
原产地	PL

EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

技术数据

说明

操作注意事项	该插座不适用于高负载 (HL) 应用，例如电动汽车充电器和大型辐射加热器。
--------	---------------------------------------

产品属性

产品类型	插座
国家ID	德国

连接数据

螺纹	M3
紧固扭矩	0.5 ... 0.6 Nm
剥线长度	8 mm
塞规	A3
	B3
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
横截面 AWG	24 ... 12 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
导线横截面，柔性[AWG]	24 ... 14 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管)	0.25 mm ² ... 2.5 mm ²
柔性导线横截面(具有相同横截面的2根导线，带TWIN套管和塑料套管)	0.2 mm ² ... 4 mm ²
标称电流	16 A
额定电压	250 V AC (50 Hz)

信号处理

状态显示	无
------	---

尺寸

尺寸图	
宽度	45 mm
高度	75 mm
深度	62.1 mm
NS 35/7.5深度	63 mm
NS 35/15深度	70.5 mm
孔径	4.4 mm

EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

材料规格

颜色	黄色 (RAL 1018)
阻燃等级 , 符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
接触件材料	CuZn38
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
绝缘材料相对温度指数 (电气 , UL 746 B)	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

连接器

插头类型	针式连接器样式类型CF
------	-------------

环境和真实条件

环境条件	
保护等级	IP20
环境温度 (运行)	-5 °C ... 40 °C (24小时内的平均值不超过+35°C)
环境温度 (存放/运输)	-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时) , -60 °C到+70 °C)
允许湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %

标准和规范

标准	
标准/规程	VDE 0620-1

安装

安装类型	用于安装在DIN导轨服务接口中或直接安装
------	----------------------

EO-CF/UT/YE - 插座




1068038


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

图纸

尺寸图



电路图



EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

VDE绘图认证				
认证ID: 40047711		额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG
		250 V	16 A	-

EAC-RoHS	
	认证ID: RU D-DE.HB49.B.00025

EAC	
	认证ID: EACKZ 08593

EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 9.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EO-CF/UT/YE - 插座



1068038

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1068038>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn