

# 操作器

704.103.0

分销方  
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/704.103.0...>

您的产品:

---



## 704.103.0 操作器

下载中 ...

### 正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	铝原色
前挡圈材质:	铝

### 安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.5 mm
安装类型:	面板安装

### 操作

手柄颜色:	黑色
手柄颜色:	黑色
手柄材质:	塑料
手柄形状:	长柄

### 电气特性

标准:	开关遵循“低压开关设备的标准”DIN EN 60947-1
-----	-------------------------------

### 机械特性

开关动作:	复位 - 自复位
旋转位置:	2位置

开关角度: 42°右  
机械寿命: ≤ 2.5 百万次  
重量: 0.035 kg

### 环境条件

IP保护: 正面为IP65  
工作温度: - 40 °C ... + 55 °C  
储存温度: - 40 °C ... + 85 °C

### 证书

REACH: REACH compliant  
RoHS: RoHS compliant


### 其他

简述: 操作器, Ø 22.5 mm, Ø 29 mm, 不发光的, 黑色, 长柄, 圆形, 铝原色, 铝, 阳极氧化, 复位 - 自复位

提示: 最多可安装3个开关元件

最大开关单元的数量: 3

切换位置:



接线图:



安装开孔:



- A = 螺钉端子
- B = 推入式端子
- C = 插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm
- D = 双插入式端子 6.3 mm x 0.8 mm

外形尺寸:



A = 螺钉端子