

## D SUB MIXED FE 30A S POWER CONTACT PL3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

### 标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	焊接针
插针端子介绍	直式

### 版本

接线方式	焊接接线
接线方式	焊接接线
公母类型	母头
制造过程	车削针

### 技术参数

导体截面积	2.5 ... 6 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 12 ... AWG 10
额定电流	≤30 A
接触电阻	≤1 mΩ
剥线长度	7.5 mm
极限温度	-55 ... +155 °C
插入力	≤7 N
拔出力	≈5 N
性能等级	3

## 技术参数

插拔次数	≥50
------	-----

## 材料特性

材料 ( 插针 )	铜合金
表面 ( 插针 )	镍表面镀贵金属 界面端 镍表面镀锡 接线端
材料 ( 锁扣 )	铜合金
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 商业数据

包装尺寸	100
净重	2.14 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140096905
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触