




## Gjennomføringer

Gjennomføringer benyttes overalt hvor kabler og ledninger føres gjennom uttak og apparater. HellermannTyton gjennomføringer sørger for utmerket mekanisk beskyttelse.

### Egenskaper og fordeler


- Beskytter mot skarpe kanter
- Sørger for ekstra strekkavlastning
- Fleksible og lette å montere
- Meget motstandsdyktige mot kjemikaler og miljøpåkjenninger




HV1201 til HV1218.

<b>MATERIALE</b>	PVC, flammesikker	Polyvinylchlorid (PVC)
<b>Driftstemperatur</b>	-30°C til +60°C	
<b>Hardhet kjerne A</b>	56±5	70±5
<b>Brennbarhetsklasse</b>	UL94 V0	UL94 HB


RoHS ✓




HV1101




HV1201 til HV1218




HV1201 til HV1218




HV1401




HV1402




HV1502 til OP1503




HV1606 til HV1608



HV1606 til HV1608



HV1606 til HV1608



## Gjennomføringer

TYPE	Tegning	Bunte Ø max.	Festehull Ø (FH)	Ø D	Høyde (H)	Høyde (H2)	Materiale	Farge	Art.nr.
HV1101		25,5	19,0	12,0	10,0	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	633-01010
HV1212		9,0	6,0	4,0	7,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02120
HV1201		9,5	6,4	4,0	5,6	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	633-02010
HV1201B		9,5	6,4	4,0	6,5	2,5	PVC-FR	Sort (BK)	633-02020
HV1215		10,0	8,0	6,0	5,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02150
HV1209		11,0	9,0	4,0	5,5	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	633-02090
HV1208		14,0	9,5	8,0	8,0	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	633-02080
HV1207		14,0	10,0	6,0	6,4	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	633-02070
HV1218		14,0	10,0	6,0	9,0	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02180
HV1216		14,5	8,0	5,0	6,5	1,5	PVC-FR	Sort (BK)	633-02160
HV1210		15,0	9,0	6,0	10,5	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02100
HV1203		17,5	12,0	10,0	6,8	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02030
HV1204		17,5	12,0	10,0	8,8	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02040
HV1206		17,5	12,0	10,0	10,8	6,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02060
HV1205		17,5	13,5	10,0	8,7	4,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-02050
HV1303		15,9	11,0	8,0	6,4	1,6	PVC-FR	Sort (BK)	633-03030
HV1301		15,9	11,0	8,0	7,0	1,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-03010
HV1302		15,9	11,0	8,0	9,0	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-03020
HV1304		15,9	11,0	8,0	10,8	6,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-03040
HV1305		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Hvit (WH)	633-03059
		24,0	18,0	14,0	7,0	3,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-03050
HV1401		15,9	9,5	5,0	4,8	0,8	PVC-FR	Sort (BK)	633-04010
HV1402		23,0	18,5	6,0	7,0	2,0	PVC-FR	Sort (BK)	633-04020
HV1502		11,5	8,0	6,5	8,0	1,5	PVC	Sort (BK)	633-05020
HV1606		31,0	25,0	17,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	633-06068
HV1607		43,0	37,0	29,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	633-06078
HV1608		58,0	52,0	44,0	11,0	3,0	PVC-FR	Grå (GY)	633-06088

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.