

# MONO

## 5020PJH080L51-10 RAL9006

EAN 4031582308402

Roulette pivotante, Chape en polyamide, Fixation pour roulettes d'ameublement avec trou à clipser.. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, avec pare-fils, moyeu lisse

**TENTE**

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product

### Fiche technique

Diamètre de roue	80 mm
Largeur de bandage	24 mm
Trou central	10 mm
Déport	34 mm
Diamètre d'encombrement	148 mm
Hauteur	104 mm
Résistance à la température	- 10 / + 40 °C
Norme	EN 12528
Poids	0.146 kg
Rayon d'encombrement	74 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	70 kg
Capacité de charge statique	140 kg

### Advantages at a glance

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation.	● ● ● ● ○

### Structure & Mounting

