



Krympeslange 3:1 sortimentskrin med ferdig kuttet krympeslange

- ShrinkKit 321 Universal Basic

Med ShrinkKit 321 har HellermannTyton satt en ny standard på varmekrymp. ShrinkKit krympeslanger med krympeforhold 3:1 dekker en rekke bruksområder.

Egenskaper og fordeler

- Kompakt og praktisk skrin
- Sort og farget varmekrymp
- Krympeforhold 3:1
- Størrelser fra 1mm til 16mm
- 177 ferdig kuttete lengder - se størrelser i tabell



ShrinkKit 321 Universal Basic.

MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Krympeforhold	3:1
Driftstemperatur	-55°C til +135°C
Min. krympetemperatur	+90°C
Lengdeendring etter krymping	+5%/-10% max.
Dielektrisk styrke	20 kV/mm iht. ASTM D 2671
Brennbarhetsklasse	selvslukkende
Beskyttelsesklasse	B (VDE 0530)
Sertifiseringer	SAE - AMS - DTL-23053/5 Klasse 1



Krympeslange 3:1



ROM	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Lengde (L)	Veggtykkelse (WT)	Farge	Innhold i sett (stk.)	Art.nr.
1	12,0	4,0	35,0	0,70	Sort (BK)	12	380-03005
2	6,0	2,0	80,0	0,70	Blå (BU)	5	
	6,0	2,0	80,0	0,70	Hvit (WH)	5	
	6,0	2,0	80,0	0,70	Rød (RD)	5	
	12,0	4,0	80,0	0,70	Blå (BU)	2	
	12,0	4,0	80,0	0,70	Rød (RD)	2	
	12,0	4,0	80,0	0,70	Sort (BK)	2	
3	6,0	2,0	35,0	0,70	Blå (BU)	10	
	6,0	2,0	35,0	0,70	Hvit (WH)	10	
	6,0	2,0	35,0	0,70	Rød (RD)	10	
4	9,0	3,0	35,0	0,70	Gul/Grønn (GNYE)	15	
5	9,0	3,0	35,0	0,70	Sort (BK)	20	
6	3,0	1,0	35,0	0,55	Blå (BU)	10	
	3,0	1,0	35,0	0,55	Hvit (WH)	10	
	3,0	1,0	35,0	0,55	Rød (RD)	10	
	3,0	1,0	35,0	0,55	Sort (BK)	10	
7	6,0	2,0	35,0	0,70	Gul/Grønn (GNYE)	10	
	6,0	2,0	35,0	0,70	Sort (BK)	20	
8	18,0	6,0	160,0	0,80	Gul/Grønn (GNYE)	3	
	18,0	6,0	160,0	0,80	Hvit (WH)	3	
	18,0	6,0	160,0	0,80	Sort (BK)	3	

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.