

特点

- 触点额定值 12 a 至 16A 、 125-250Vac
- 防锈和防腐强化聚合结构
- 防滑基垫
- 额定电流为 IP20
- 深灰色
- 可调应力消除夹、用于各种电缆尺寸
- 阻燃

RS PRO 轻型维护型脚踏开关 - 聚合物箱材料，单刀单掷 - 常开， 12 A @ 250 V 交流触点电流， 250V

RS 库存号： 116-748



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 脚踏开关、特别适用于多种应用。它们具有轻型聚合壳体、带防滑基垫、盖板上有凸肋、可确保良好的抓持力。

此系列轻负荷脚踏开关包括：

116-906 - 瞬时型单刀双掷

116-681 - 瞬时型双刀双掷

116-748 - 维护型单刀单掷 - 常开

一般规格

联系人配置	单刀单掷 - 常开
开关操作	维护
外壳材料	聚合体
交换机环境	轻载
颜色	深灰色
应用	脚踏开关通常用于免提控制更实用或更安全的应用。它们可用于：工业机械和小型电动工具、医院病床、牙科椅、灯
电缆连接	可调应力消除夹可适应各种电缆尺寸

电气规格

触点额定电压（交流）	250V
触点额定电流	12A @ 250 V 交流

机械规格

长度	101.32mm
高度	27.76mm
尺寸	101.32 毫米 x 87.27 毫米 x 27.76 毫米
宽度	87.27mm
重量	0.1kg

保护类别

ip 等级	IP 20
-------	-------

认证

符合标准	EN60529
合规性 / 认证	rohs





Size

