

Statut commercial : Commercialisé



Principales

| | |
|---|------------------------|
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoire / élément séparé | Connecteurs pré-câblés |
| Nom de gamme | Universel |

Complémentaires

| | |
|--------------------------------|---|
| Raccordement électrique | M12, 4 broches connecteur femelle droit |
| Fixation de la borne | Vissé |
| Matière de la bague | Métal |
| État LED | Sans |
| Longueur de câble | 15 m |
| Diamètre extérieur du câble | 4,6 mm |
| Composition du câble | 4 x 0,25 mm ² |
| Matière de l'isolant du fil | PVC |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V CA 300 V CC |
| [In] courant nominal | 3 A |
| Résistance de contact | 5000 μΩ |
| Résistance d'isolement | 1 GΩ |
| Poids | 0,45 kg |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Degré d'étanchéité IP | IP65 IP67 |
| Certifications du produit | CULus |
| Température de fonctionnement | -25...80 °C (statique) |
| Température ambiante pour le stockage | -25...80 °C |

Garantie contractuelle

| | |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|