

CARACTERISTIQUES

- Boîtier en nylon 66 conforme à UL94V-2
- Corps en plastique noir ou blanc moulé
- Option de marquage simple ou d'E/S sur la face de l'actionneur
- Configurations de commutateur 1NO, 1RT et 2NO
- Montage sur panneau enfichable sécurisé
- Découpe de panneau de 20 mm
- Couvercle antiéclaboussures transparent en option pour la protection IP55
- Actionneur ergonomique incurvé

RS Pro unipolaire à une seule direction (SPST), montage sur panneau de commutateur à bascule

RS code commande : 793-2563



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Une gamme miniature d'interrupteurs à bascule rond non lumineux de RS PRO conçus pour le montage sur panneau. Avec un choix de fonctionnement de commutation momentanée ou à blocage, les interrupteurs ronds sont adaptés pour une large gamme d'applications. L'installation est facile : dès qu'une découpe de 20 mm de diamètre a été faite, les interrupteurs à bascule s'enclenchent simplement dans le panneau ou l'appareil et sont maintenus en toute sécurité. Les interrupteurs à bascule ronds certifiés pour le courant secteur sont disponibles avec un corps noir ou blanc, et peuvent être configurés en unipolaire ou bipolaire, en fonction des besoins de chaque projet. Ces interrupteurs à bascule à usage général sont parfaits pour l'entretien, la réparation et les nouvelles conceptions.

Des accessoires sont-ils disponibles pour les commutateurs ronds de 20 mm ?

Oui, un capot transparent antiéclaboussures est disponible pour fournir une protection IP55 supplémentaire. Voir la référence [793-2569](#)

- Référence [793-2563](#) Est un commutateur de verrouillage 1NO noir avec marquage d'E/S.
- Référence [793-2550](#) Est un interrupteur marche/arrêt momentané 1RT noir avec marquage IOIII
- Référence [793-2569](#) Est un capuchon de protection transparent antiéclaboussures IP55
- Référence [793-2572](#) Est un commutateur de verrouillage 1NO blanc sans marquage
- Référence [793-2575](#) Est un commutateur de verrouillage DPST noir avec marquage d'E/S.
- Référence [793-2541](#) Est un interrupteur momentané 1NO blanc avec marquage d'E/S.

Caractéristiques

Configuration de contact	Unipolaire à une direction (1NO)
Fonctionnement du commutateur	Mise hors tension,
Lumineux	Non
Couleur de l'actionneur	Noir
Forme de l'actionneur	Rond
Texte de légende	Marche (Symbol) ; Arrêt (Symbol)
Matériau du contact	Alliage de cuivre
Matériau du boîtier	Nylon
Applications	Équipement de sécurité, Produits blancs, sèche-linge, Machines à laver, réfrigérateurs et congélateurs, Unités de climatisation, Ventilateurs et produits de chauffage, Appareils électroménagers, Machines à café, bouilloires, Panneaux électriques

Spécifications

Intensité nominale du contact	5V
Tension nominale c.a.	250V
Tension nominale c.c.	125/55 1E4 10A/125VAC
Type de terminal	Alliage de cuivre plaqué SN ou AG
Type de terminaison	Connexion rapide
Résistance de contact	30mΩ
Résistance d'isolation minimale	500VDC 100mΩ

Spécifications mécaniques

Taille de découpe du panneau	20.8mm x20.6mm x20mm
Largeur de découpe du panneau	20.8mm
Hauteur de découpe du panneau	20.6mm
Diamètre de découpe du panneau	20mm
Type de montage	Montage panneau
Durée de vie mécanique	100 000 opérations
Force de fonctionnement	300g~600g

Spécifications de l'environnement de

Plage de température de fonctionnement : -	-25 à 125 °C.
Température d'utilisation minimale	-25°C
Température d'utilisation maximale	125 °C

Catégorie de protection

Indice IP	IP55
------------------	------

Homologations

Conformité/certifications	UL94V-2, conforme ROHS
---------------------------	------------------------



Drawing (mm):



