

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés

### Complémentaires

Raccordement électrique	M12, 5 broches (broche de terre incluse) connecteur femelle coudé
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Métal
État LED	Sans
Longueur de câble	15 m
Diamètre extérieur du câble	5,9 mm
Composition du câble	5 X 0,34 Mm <sup>2</sup>
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	30 V AC 36 V CC
[In] courant nominal	4 A
Résistance de contact	<= 5000 μΩ
Résistance d'isolement	>= 1 GΩ

### Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP65 IP67 IP69K
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C (statique) -5...80 °C (flexion)
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

### Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------