

CARATTERISTICHE

- Realizzato in acciaio al cromo-vanadio temprato e annerito chimicamente fine
- Il materiale di alta qualità offre una lunga durata e servizio
- Le chiavi sono formate con precisione per fornire un'Exact Dimensional tolerance, per garantire un'aderenza precisa
- La coppia, il calibro e la lunghezza totale sono conformi agli standard DIN 911
- Le impugnature a tenuta elevata forniscono una presa salda e una maggiore facilità di utilizzo rotazione

Set di chiavi a brugola RS Pro da 10 pezzi 16in, testa sferica a L da 1

Codice RS: 537-782



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti.

La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questo set di chiavi a brugola con estremità a sfera è un modo pratico per tenere diverse dimensioni della chiave Allen in un unico luogo. Fornite in una pratica custodia in plastica, le chiavi a L sono ben organizzate e pronte per qualsiasi attività. Le chiavi sono a ARM lungo e ideali per bulloni con profondità.

Specifiche generali

Imperiale o metrico	Imperiale
Numero di pezzi	10
Forma	ARM. Estremità
Tipo di chiave a brugola	Esagonale
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Fine	Annerito
Altezza sicura	No
Imposta contenuto	10pc. Chiave a brugola a ARM lungo a forma di L esagonale metrica
Applicazioni	Sono ideali per quando è necessario regolare i dispositivi di fissaggio o smontare le apparecchiature. Dal montaggio di mobili alla manutenzione di biciclette

Specifiche elettriche

Antiscintilla	No
----------------------	----

Specifiche meccaniche

ARM corto o lungo

Lungo

Dimensioni

Dimensione chiave esagonale

Metrico	Imperiale
6.35mm	1/4in
1.58mm	1/16in
2.5mm	1/8in
4.76mm	3/16in
2.38mm	3/32in
9.52mm	3/8in
7.93mm	5/16in
3.96mm	5/32in
1.98mm	5/64in
5.56mm	7/32in

Omologazioni

Approvazione VDE/1000V

No



