

Anciennement connu comme : MERCURY™43-113



Chaleur



Applications moyennes

## Résistance supérieure à la chaleur et la flamme avec protection totale de la main et du poignet

- Gants haut de gamme pour les applications chaudes qui exigent un maximum d'attention.
- Offrent également une extraordinaire résistance aux coupures, aux déchirures et à l'abrasion.
- Doux, confortables et absorbants, le choix le plus frais pour les environnements à haute température.



#### Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement

#### Applications

- Manipulation de verre, de bouteilles et de panneaux brûlants
- Manipulation de pièces coulées métalliques brûlantes
- Traitement du caoutchouc, vulcanisation et calandrage
- Démoulage de pneus, de courroies et de profilés en caoutchouc
- Retrait de produits d'autoclaves

Anciennement connu comme : MERCURY™43-113

#### Principales propriétés

- Gant conçu pour la manipulation intermittente d'objets secs pouvant atteindre 350 °C
- Ignifuge : propriété auto-extinguible en cas d'exposition à la flamme
- Résistance remarquable à la coupure
- Surface intérieure du support en coton à la fois absorbante et confortable

#### Accélérateurs chimiques de vulcanisation

- Protéines de caoutchouc naturel

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

#### Normes de performance & Conformité réglementaire

##### Conformité REACH



#### Technologies

# Kevlar®

#### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	CONDITIONNEMENT
ActivArm® 43-113	<b>Matériau du support:</b> Fibre para-aramide Kevlar avec âme en fibre de silice <b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot	7	9, 10, 11	330-381 mm/12.99-15 inches	• 6 paires par sachet ; 6 sachets par carton

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes:

#### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

#### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexique  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Canada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2022 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.