




Servante série 41 7 tiroirs + composition mécanique XXL 435 outils en modules mousse 417-435MM

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24





DESCRIPTION

Servante série 41 7 tiroirs + composition mécanique XXL 435 outils en modules mousse

De nouvelles compositions d'outils en 5, 6 et 7 tiroirs complets, d'outils de qualité, combinant les outils indispensables et les outils spécifiques pour la maintenance industrielle et automobile. Disponibles en servantes 5, 6, 7 ou 9 tiroirs. 3 nouvelles

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24



compositions soigneusement étudiées. Chaque configuration a été pensée pour répondre aux usages réels des professionnels. PARCE QUE VOUS ÉCOUTER, C'EST VOUS OFFRIR EXACTEMENT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	SERVANTE 41 - 7 TIROIRS - ROUGE - PLATEAU INOX - 435 OUTILS
Référence commerciale	417-435MM
Poids (kg)	138.3
Garantie	O Garantie SAM OUTIL

Garantie appliquée

O | Garantie SAM OUTIL

Garantie sans limitation de durée, sur les outils utilisés dans des conditions normales.

[>> En savoir plus](#)

Composition



x 1

Servante grand volume série 41 - nouvelle génération - 7 tiroirs
417H



x 1

COMPOSITION SERRAGE - MODULE MOUSSE 3/3
CP-138PM



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage ph + hex
E-900J10
Ref : E-900J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Pozidriv® et Torx®
E-910J10
Ref : E-910J10



x 1

Jeu de 10 embouts de vissage Fente et Resistorx
E-920J10
Ref : E-920J10

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24



	x 1	Poignée 3/8" coulissante J-120 Ref : J-120
	x 1	Cliquet chantier 3/8" à inversion par levier J-157B Ref : J-157B
	x 2	Rallonges 3/8" droites J-2... Ref : J-208 - J-210
	x 1	Cardan 3/8" J-240 Ref : J-240
	x 17	Douilles courtes 3/8" 6 pans en mm JH-... Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22
	x 2	Douilles longues 3/8" 6 pans en mm JHL-... Ref : 16 - 21
	x 5	Douilles 3/8" pour empreinte Torx® JTX-... Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16
	x 15	Douilles 1/4" courtes 6 pans en mm R-...Douilles_1/4_MM Ref : 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15
	x 1	Poignée 1/4" coulissante R-120 Ref : R-120
	x 1	Cliquet 1/4" chantier R-157B Ref : R-157B
	x 2	Rallonges 1/4" droites R-21... Ref : R-210 - R-211
	x 1	Rallonge 1/4" flexible R-220 Ref : R-220
	x 1	Rallonge 1/4" emmanchée R-225 Ref : R-225
	x 1	Cardan 1/4" R-240 Ref : R-240

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24





x 1

Douille porte-embouts 1/4"

RD-1

Ref : RD-1



x 6

Douilles tournevis 1/4 monobloc pour vis 6 pans creux

RS-...

Ref : 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8



x 1

Jeux de 6 douilles tournevis 1/4" pour vis six pans creux sur rack de rangement

RS-J6R

Ref : RS-J6R



x 1

Jeu de 8 douilles tournevis 1/4" empreinte Torx® sur rack de rangement

RT-J8R

Ref : RT-J8R



x 5

Douilles 1/4" pour empreinte Torx®

RTX-...

Ref : 4 - 5 - 6 - 7 - 8



x 1

Poignée de serrage coulissante 1/2"

S-120

Ref : S-120



x 1

Cliquet chantier 1/2" à inversion par levier

S-157B

Ref : S-157B



x 1

Rallonges 1/2" droites

S-2...

Ref : S-215



x 1

Cardan 1/2"

S-240

Ref : S-240



x 18

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm

SH-...

Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32



x 5

Douilles longues 1/2" 12 pans en mm

SL-...Douilles_MM

Ref : 14 - 15 - 17 - 19 - 22



x 3

Douilles 1/2" pour empreinte Torx®

STX-...

Ref : 18 - 20 - 24



x 1

MODULE MOUSSE 3/3 DE 12 PINCES

CP-12MM



x 1

Pinc universelles chromées polies avec ressort d'ouverture

204-R...G

Ref : 204-R18G



x 1

Pinces coupantes diagonales mécanicien avec ressort chromées polies

232-R...G

Ref : 232-R18G



x 1

Pinces à bec demi-rond droit chromées polies

237-...G

Ref : 237-20G



x 1

Pince à bec demi-rond coudé avec ressort chromée polie

239-R20G



x 1

Pinces pour circlips extérieur à becs droits chromées mates

195-...A

Ref : 195-17A



x 1

Pinces pour circlips extérieur becs coudés 90° chromées mates

196-...A

Ref : 196-17A



x 1

Pinces circlips intérieur à becs droits finition brunie

190-...A

Ref : 190-17A



x 1

Pince pour circlips intérieur à becs coudés 90° chromées mates

191-...A

Ref : 191-17A



x 1

Pince-étau grande capacité

212-25



x 1

Pince à sertir

241-42



x 1

Pince multiprise à branches superposées chromée polie

209-25B



x 1

Tenaille de mécanicien

229-...

Ref : 229-25



x 1

MODULE 3/3 88 TOURNEVIS ET CLES MALES

CP-88MM



x 1

Tournevis flexibles spécial colliers

23-...

Ref : 7 mm



x 1

Tournevis télescopique à cliquet avec porte-embouts magnétique

T-PE

	x 9	Râtelier de 9 clés mâles 6 pans longues à tête sphérique en mm 67-AR9A Ref : 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
	x 9	Râtelier de 9 clés mâles courtes Torx® 66-R9A Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 9	Tournevis S1 Torx® lame ronde T-...X Ref : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
	x 2	Tournevis contrôleur 268-... Ref : 6-24V et 100-500V
	x 3	Tournevis électrique fente isolés 1000 volts ZTC-...E Ref : N°2 - N°3 - N°4
	x 2	Tournevis Phillips isolés 1000 volts ZTC-...P Ref : N°1 - N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien lame ronde T-...E Ref : 4x100 mm
	x 3	Tournevis S1 Fente mécanicien lame ronde T-...M Ref : 5,5x100 - 6,5x100 - 8x150 mm
	x 3	Tournevis S1 Phillips® lame ronde T-...P Ref : N°1 - N°2 - N°3
	x 1	Tournevis S1 Phillips® tom pousse lame ronde T-...P_Tom_pousse Ref : N°2
	x 1	Tournevis S1 Fente électricien tom pousse lame ronde T-...E_Tom_pousse Ref : 6,5x35 mm
	x 30	Coffret d'embouts de vissage 31 pièces E900-J30B



x 1

MODULE 3/3 24 OUTILS A FRAPPER
CP-24MM

	x 1	Marteaux rivoir SAMSOPLUS® manche trimatière 310-...TM Ref : 32 mm
---	-----	---

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24



 x 1
320-...D
Ref : 32 mm

 x 1
UB-...N
Ref : 2 m

 x 1
710-P-8

 x 1
665-11

 x 6
7-C...A
Ref : 1,9 - 2,9 - 3,9 - 4,9 - 5,9 - 7,9 mm

 x 1
378-7

 x 5
761-C-5

 x 1
LPM-...E
Ref : 250 mm

 x 1
LR-...-E
Ref : 250 mm

 x 1
LDR-...-E
Ref : 250 mm

 x 2
3-...-G
Ref : 175 - 200 mm

 x 1
8N-...A
Ref : 8 mm



x 1

MODULE 3/3 DE 40 CLÉS MIXTES ET POLYGONALES
CP-40MM

 x 19
50N-...
Ref : 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24





x 1



x 9

Jeu de 9 clés mixtes en pouce / métrique à cliquet multi-empreintes

50-HCJ9

Ref : 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 mm



x 8

Jeu de 8 clés polygonales contre-coudées en mm

105-J8D



x 4

Clés polygonales Torx®

9T-...

Ref : E6xE8 - E10xE12 - E14xE18 - E20xE24 mm

MODULE 3/3 78 DOUILLES TOURNEVIS ET A IMPACT

CP-78MM



x 10

Jeu de 13 douilles pour écrous arrondis et goujons

74NJ-J10

Ref : 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 - 27 mm



x 9

Douilles courtes 1/2" 6 pans en mm

SH-...

Ref : 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 mm



x 5

Coffret de douilles 1/2" à chocs longues pour écrous de roues VL

19141-95

Ref : 15 - 17 - 19 - 21 - 22 mm



x 10

Douilles impact 1/2" longues 6 pans en mm

NS-...L

Ref : 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 21 - 22 - 30 - 32 mm



x 1

Douilles à chocs 6 pans longues extra-minces 1/2"

19141-...M

Ref : 36 mm



x 7

Douilles tournevis 1/2" 6 pans

SC-...1/2_6_pans

Ref : H5 - H6 - H7 - H8 - H10 - H12 - H14



x 8

Douilles tournevis 1/2" Torx®

ST-...-...

Ref : T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55 - T70



x 10

Douilles tournevis 1/2" XZN

SD-...-...

Ref : L55 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14L100 : M6 - M8 - M10 - M12 - M14



x 8

Douilles tournevis 1/2" Ribes®

SR-...

Ref : L100 : RB5 - RB6 - RB7 - RB8 - RB10 - RB12L200 : RB8 - RB9



x 1

MODULE 3/3 55 OUTILS DE REVISION AUTOMOBILE

CP-55MM

	x 1	Pistolet pneumatique repousse piston d'étrier de freins FD1-PN
	x 1	Embouts rapides pour coupleurs 1906.../1907... Ref : 19062
	x 1	Adaptateur piston de frein universel 2 plots P3110-25
	x 1	Adaptateur piston de frein universel 3 plots P3110-26
	x 3	Clés polygonales à tuyauter 6 pans en mm 104-H-... Ref : 10x11 - 11x13 - 12x14
	x 3	Embouts 5 pans sur douille 1/2" 3122-... Ref : 10 - 14 - 19 mm
	x 1	Pied à coulisse pour disque de frein VL 3510B
	x 1	Jeu de 8 jauges d'épaisseurs de freins FD-J8
	x 1	Brosse métallique 2880
	x 1	Lime pour nettoyage logement de plaquettes 2760
	x 7	Douilles 3/8" à cardan pour bougies essence BDC-...-JC Ref : 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 21 mm
	x 4	Jeu de 4 pinces pour tuyaux flexibles FT-4
	x 1	Pince à colliers auto-serrants deux angles de prise 208-35
	x 17	Coffret de douilles de vidange 3/8" 628-SET

	x 1	Douille Tournevis 3/8" Torx 55 3953-T55
	x 1	Douille tournevis 1/2" XZN de 18mm percée de vidange VAG SDP-18
	x 1	Clé filtre à huile "3 doigts" plats VL 62 à 96 mm 628-3
	x 1	Pince universelle à encoches pour filtre à huile 3930
	x 6	Douilles coiffes 1/2" pour filtres à huile 628-...Douilles_coiffes Ref : 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 38 mm
	x 1	Cloches pour filtre à huile 3/8" 3955-...-... Ref : 3955-76-14

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - 42000 Saint-Etienne - France
RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €
<https://www.sam-outillage.fr/>

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.
Seule la version électronique fait foi. - Version du 2026-08-07 14:14:24

