

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 光纤

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082300>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



垂直4 mm光导，透明，带球形5.2 mm凸头，可组装在最小壁厚1 mm上，采用聚碳酸酯 (UL 94-V0) 制成，安装长度45 mm，防水，IP68 (EN 50529)

优势

- 导光柱与电子模块壳体完美匹配
- 静电防护
- 根据需要可提供壳体加工
- 实现简单的可视状态和诊断指示灯

商业数据

订货号	1082300
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ACGABC
产品关键代码	ACGABC
GTIN	4055626812540
单件重量（含包装）	2.1 g
单件重量（不含包装）	1 g
原产地	DE

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 光纤

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082300>



技术数据

说明

组装说明	导光管设计为压入H7容差插座中。垂直按压干燥安装LED显示。 或者也可以使用LOCTITE 460粘到LED显示器中。
概述	请参阅下载区内的应用说明。

产品属性

产品类型	光纤
位数	1
对齐	垂直
型号	无源, 刚性
导线类型	单个导光柱
插座形式	凸头
指示器数目	1 (1行 x 1列)

电气特性

ESD保护	< 4 kV
-------	--------

尺寸

长度	45 mm
直径	5 mm
孔径	4.6 mm ^{H7}

材料规格

颜色 (导光柱)	透明
阻燃等级, 符合UL 94	HB
绝缘材料	Polycarbonat

环境和真实条件

环境条件	
要达到的最大IP编码	IP68
环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C

HS LC-V-T-D4X5,2S-45 - 光纤

1082300

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1082300>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27460404
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn