



Equipement

Appareillage
Tension d'alimentation
Puissance absorbée
Indice de protection
Classe de protection
Mode d'allumage
Commande
Tête du luminaire
Protection des sources
Mât/bras articulés
Compensation d'articulation
Poids (net)
Cordon d'alimentation

Fixation

Loupes/lentilles; dimensions
Matériau loupe
Loupe; dioptries
Lentille additionnelle

LED
 Classe d'efficience énergétique A+
 ballast électronique intégré dans la fiche
 100-240 V ; 50-60 Hz
 env. 14 W
 IP 20
 II
 gradable
 touches multifonctions
 matière plastique, non traité, noir
 diffuseur , satiné, polyamide
 profil aluminium, anodisé, aluminium anodisé
 ressort
 env. 2.6 kg
 env. 3.6 m; Fiche secteur
 BS 1363
 CEE 7/XVI
 NEMA 1-15P
 embase à visser (accessoire)
 Ø 160 mm
 Verre
 3,5
 non disponible



BS 1363



CEE 7/XVI



NEMA 1-15P

Puissances lumineuses

distance: 15 cm

Em: 4002 lx
Emax: 6141 lx
Emin: 1377 lx

