

Câble DisplayPort Certifié VESA de 2m - Lot de 10 - Cordon DisplayPort 1.2 avec Loquets, 4K 60Hz UHD, Câble DP à DP pour Moniteur, Connecteurs DP à Loquets

N° de produit: DISPL2M10PK



Facilitez les configurations multi-écrans avec ce pack de 10 câbles DisplayPort 1.2. Ce câble facilite la vidéo à haute bande passante et l'audio multi-canaux, idéal pour les stations de travail 4K, les stations d'accueil et les GPU haute performance. Connectez un moniteur DisplayPort UHD 4K 60Hz à un ordinateur hôte ou à un hub MST.

Pour un fonctionnement sans faille entre les appareils compatibles DisplayPort, le câble DisplayPort 1.2 est certifié VESA pour une compatibilité garantie DP 1.2 et rétrocompatible avec DP 1.1.

Ce câble DisplayPort dispose d'une gaine extérieure flexible en TPE et peut être acheminé autour des coins et des bords de bureau. Les décharges de traction robustes permettent un positionnement pratique du câble, et les connecteurs DP plaqués or avec verrouillage se fixent solidement pour éviter les déconnexions accidentelles.

Le câble DisplayPort certifié prend en charge les fonctionnalités DP 1.2 suivantes :

- Résolutions jusqu'à 4K 60Hz, avec une source et un écran compatibles DP
- Prend en charge des taux de rafraîchissement élevés, y compris 1080p 120Hz et 1440p 75Hz
- Protection de contenu numérique à large bande passante (HDCP) pour une connexion sécurisée entre la source et l'écran
- Transport multi-flux (MST) pour chaîner plusieurs moniteurs
- 8 canaux audio numériques non compressés
- Rétrocompatible avec DP 1.1

Ce câble DP 1.2 est construit avec un blindage en mylar d'aluminium tressé pour minimiser les EMI et offrir une sortie audio/vidéo claire et constante ainsi qu'une performance fiable à long terme.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

### Spécifications techniques

- **PACK PRATIQUE DE 10** : Ces câbles DisplayPort 1.2 certifiés VESA sont fournis dans un pack pratique de 10 pour faciliter les déploiements plus importants; Ils prennent en charge la vidéo 4K 60Hz avec HBR2, l'audio 8Ch, le MST et l'audio stéréo 3D
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Fil 28AWG avec connecteurs plaqués or pour une meilleure intégrité et fiabilité du signal; Feuille Al-Mylar avec tresse en cuivre pour une meilleure protection contre les EMI; Rétrocompatibilité avec DP 1.1
- **APPLICATIONS** : Le pack de 10 est idéal pour bureaux, salles de conférence et les installations multi-écrans avec des GPU haute performance; À utiliser avec des stations d'accueil 4K UHD ou 1080p, des moniteurs, des projecteurs et des murs d'images
- **CONCEPTION FIABLE** : Les connecteurs ABS avec décharges de traction et des gaines TPE empêchent les dommages dus à la flexion; La sous-structure métallique fournit un blindage EMI; Les connecteurs DP à verrouillage empêchent les déconnexions accidentelles
- **CARACTÉRISTIQUES** : Câble de 2 mètres; Lot de 10; Noir; DisplayPort v1.2; 4K 60Hz avec/HBR2/MST/GTC; Câble DP M/M; 28AWG; 7,3 mm de diamètre extérieur; Gaine TPE; Coque de connecteur ABS; Feuille Al-Mylar/blindage tressé; Une UGS disponible (DISPL2M)

---

### Matériel

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Politique de garantie  | Lifetime                                       |
| Nombre de conducteurs  | 19                                             |
| Placage du connecteur  | Nickel                                         |
| Type de gaine de câble | TPE - Thermoplastic Elastomers                 |
| Type de blindage du    | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé |

câble

Résistance au feu

Homologué CMG (usage général)

#### Performance

Video Revision

DisplayPort 1.2

Vitesse max. de  
transfert de données

21,6 Gbps

Spécifications audio

DisplayPort - 7.1 Channel Audio

#### Connecteur(s)

Connecteur A

1 - DisplayPort (20 broches)

Connecteur B

1 - DisplayPort (20 broches)

#### Conditions environnementales

Température de  
fonctionnement

0&degC to 40&degC (32&degF to 104&degF)

Température de  
stockage

-20&degC to 70&degC (-4&degF to 158&degF)

Humidité

10 % à 85 % HR

#### Caractéristiques physiques

Couleur

Noir

Style de connecteur

A verrouillage

Calibre du fil

28 AWG

Type de boîtier

ABS

Longueur de câble

6.6 ft [2 m]

Dia. ext. du câble

0.3 in [7.3 mm]

Longueur du produit

6.6 ft [2.0 m]

Largeur du produit

0.8 in [2.0 cm]

Hauteur du produit

0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 4.7 oz [134.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Longueur du Paquet 18.1 in [46.0 cm]

Largeur du Paquet 13.8 in [35.0 cm]

Hauteur du Paquet 3.9 in [10.0 cm]

Poids brut 3.0 lb [1.4 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 10 - Câble DisplayPort de 2 m

---

Informations de  
garantie

Warranty À Vie

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis