



Fiche technique

Tubes à centrifuger 15 ml de RS Pro, à fond conique, impression de niveau, capuchon plat HDPE, tube en PP,

Code commande : 179-3704

FR



Plage de graduation inférieure : 0,1-1 ml Intervalle de graduation inférieur : 0,1 ml Plage de graduation du tube : 1,5-14,5 ml Intervalle de graduation du tube : 0,5 ml
Stérilisable en autoclave : à 121 °C
Peut être congelé à : -45 °C RCF maximum : 9 000 xg
Dimensions du tube : P 17 x L 121 mm Performances : sans DNase/Rnase

Homologué FDA non pyrogène <0,25 UE/ml

- * Ces tubes à fond conique sont en polypropylène ultra-transparent
- * Matériau du bouchon : HDPE
- * Étanche
- * Graduations imprimées en blanc avec une large bande blanche de marquage pour l'étiquetage

Cat. N°	Plat	Connecteur mâle	Lot	Stérilité
179-3704	Plat	Connecteur mâle	Lot de 10	EO
179-3705	Plat	Connecteur mâle	Lot de 10	EO
179-3706	Plat	Connecteur mâle	Lot de 10	EO
179-3707	Plat	Connecteur mâle	Lot de 10	EO