

## CARACTERISTIQUES

- La conception à selle offre une excellente stabilité
- Disponible en noir et blanc dans une large gamme de couleurs  
Tailles
- Montage sur câble simple
- Auto-extinguible UL 94 V-2

## Montage serre-câble noir de RS Pro 10 mm x 15 mm, 4,8 mm max. Largeur de serre-câble

RS code commande : 233-663



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Bases de serre-câbles à montage à vis de type selle, disponibles en noir et blanc pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur, respectivement. Ces fixations sont fabriquées en nylon 6,6 (également appelé nylon 66) conforme à la norme UL 94V-2 ; ils conviennent donc parfaitement pour l'utilisation dans les cas où la résistance au feu est critique. Les supports de montage pour serre-câbles ont été spécialement conçus pour être utilisés avec les câbles et les fils pour fixer, identifier et ranger les câbles.

## Caractéristiques


<b>Série</b>	HC
<b>Couleur</b>	Noir
<b>Matériau</b>	Nylon 66
<b>Température d'utilisation minimale</b>	-45°C
<b>Température d'utilisation maximale</b>	85 °C
<b>Quantité</b>	250
<b>Comportement au feu</b>	Auto-extinguible
<b>Auto-adhésif</b>	Non
<b>Méthode de fixation</b>	Montage à vis
<b>Type à vis de montage</b>	Selle
<b>Application</b>	Gestion et organisation de câbles

## Spécifications mécaniques

<b>Longueur</b>	15mm
<b>Largeur</b>	10 mm
<b>Diamètre du trou de fixation</b>	3.5mm
<b>Acceptation de la largeur de serre-câble</b>	4.8mm
<b>Hauteur</b>	7mm

## Homologations

<b>Normes Met</b>	UL 94 V-2
-------------------	-----------



RS Stock No	H	L	W	T	B
666-717	7	15	10	5.1	3
666-739	9.8	23	16	9	6.3
233-663	7	15	10	5.1	3
233-685	9.8	23	16	9	6.3