

CT5 Columna de señalización modular

- Columna de señalización de 50 mm Ø modular económica
- Para clásicas aplicaciones de 24 V CC industriales
- Hasta 5 posiciones posibles
- escasa suciedad por su diseño plano y liso
- Máxima disponibilidad de productos con un número mínimo de artículos
- módulos LED de luz permanente y multifunción en 6 colores
- módulo acústico seleccionable hasta 95 dB – 8 tonos
- el sistema de bayoneta «amortiguador» proporciona gran estabilidad, incluso sin anillos de obturación
- Base M12 de 5 polos con sistema de contacto automático Push-in-System
- todos los tipos de montaje

DATOS TÉCNICOS

Carcasa	Ø 50 mm, negro o blanco
Calota	Policarbonato, interior acanalado
Tipo de montaje	horizontal, vertical, Montaje de tubos o NPT 1/2"
Tipo de luz	Luz LED fija, intermitente, estroboscópica y estroboscópica doble
Elemento de iluminación	LEDs
Tipo de tono	véase la tabla de tonos
Volumen	95- dB
Período de funcionamiento	100 %
Vida útil	Elementos de iluminación: 100.000 h
Número módulos posibles	max. 5
Temperatura de funcionamiento	30 °C / +60 °C
Temperatura de funcionamiento	-30°C / +60°C
Grado de protección	IP65 & UL Type 4/4x/13
Resistencia a impactos	IK07
Peso (módulos)	26-149 g



CT5 Columnas de señalización preensambladas



Nr. de artículo: CT5-Q01

Colores: rot-orange-grün

Función: Indicador LED luz fija

Tensión nominal: 24 V DC

Tipo de montaje: Montaje de tubos
(tubo de 100 mm de longitud)



Nr. de artículo: CT5-Q02

Colores: rojo-verde

Función: Indicador LED luz fija

Tensión nominal: 24 V DC

Tipo de montaje: Montaje de tubos
(tubo de 100 mm de longitud)



Nr. de artículo: CT5-Q05












Colores: rojo-naranja-verde-azul

Función: Indicador LED luz fija




Tensión nominal: 24 V DC

Tipo de montaje: Montaje de tubos
(tubo de 100 mm de longitud)

CT5



STANDARD
NPT TUBE



CT5 Datos del pedido

MÓDULOS DE LUZ



Tipo	Producto	naranja	rojo	claro	azul	verde	amarillo
CT5DC	Módulo de luz fija LED	915 011 005	915 012 005	915 014 005	915 015 005	915 016 005	915 017 005
CT5DF	Módulo multifunción LED	915 021 005	915 022 005	915 024 005	915 025 005	915 026 005	915 027 005

MÓDULOS ACÚSTICOS



Tipo	Producto	Denominación	negro	blanco
CT5ZM	Módulo zumbador piezoeléctrico superior	de 1 a 8 tonos con un interruptor DIP	915 510 005	915 8100 05

BASES



Tipo	Producto	negro	blanco
CT5MW	Base para montaje de tubos ajenos y verticales, ideal para 25 mm de Ø	915 710 900	915 810 900
CT5MC5	Base con enchufe M12 de 5 pines integrado	915 781 005	915 881 005
CT5NPT	Base para montaje del tubo conductor NPT 1/2"	915 715 900	915 815 900
CT5MV	Base para montaje vertical, con entrada de cable cerrada	915 730 900	915 830 900
CT5KR1	Base sobre tubo de plástico de 100 mm con pie integrado	915 742 910	915 842 910
CT5MR2	Base sobre tubo de aluminio de 250 mm con pie de plástico	915 743 900	
CT5MR3	Base sobre tubo de aluminio de 400 mm con pie de plástico	915 744 900	
CT5MC5IO	Base IO-Link con conector M12 con 5 pines	915 781 781	915 881 781
CT5KR1IO	Base IO-Link para CT5 un borne, base de tubo de 100 mm	915 742 742	915 842 742

ACCESORIOS



Tipo	Producto	Denominación	Número de artículo
CT5SK	Set de tornillos para montaje en tubo ajeno	2 tornillos de montaje y 1 junta para montaje de tubos ajenos de la base CT5MW	915 710 910
CT5BR	Ángulo de metal para entrada de cable exter	para utilización con base CT5NPT y atornillamiento de cable como descarga de presión	915 735 900
WM22	Ángulo de metal para productos con rosca de montaje M22	para base CT5MC5 integrado y productos M22	812 100 900
XWR	Ángulo de plástico para montaje vertical de tubos con pie de plástico	para todos los tubos con pie de plástico, tornillos incl.	900 600 900
BDW	Caja de conexiones para montaje horizontal, incl. M20, incl. tornillos	para todos los tubos con pie de plástico, para una entrada de cable lateral	841 501 900
BDV	Anschlussdose für vertikale Montage, M20	für alle Rohre mit Kunststofffuß, zur seitlichen Kabeleinführung, separates Schraubenset passend zur Signalsäule	841 511 900
BDM	Caja de conexiones para montaje imantado, M20	para todos los tubos con pie de plástico, para una entrada de cable lateral, kit de tornillos aparte, ajustable a la columna de señalización	841 521 900
SKE	Set de tornillos para caja de conexiones	para montaje de PC7, CT5, ECO70/60/40 y pies tubulares Compact70 en cajas de conexiones BDV y BDM	841 000 900
CKV	atornillamiento de cable NPT 1/2"	para uso con CT5NPT	698 800 045