

CARACTERÍSTICAS

- componentes de toma de 3/8in
- Fabricación en acero de cromo-vanadio
- Acabado arenado
- Los conectores hembra están grabados con los tamaños para una identificación rápida
- Juego de llaves Allen completo

Kit RS Pro de herramientas mecánicas de 73 piezas con caja

Código RS 829-6561



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta un juego de herramientas manuales y vasos de 3/8in de 72 piezas suministrado montado en una caja de almacenamiento y transporte moldeada por soplado para crear un kit de herramientas completo. Las herramientas son de alta calidad y la caja fácil de transportar es versátil y durable con ranuras de corte creadas para cada componente individual. El kit incluye una selección esencial y útil de destornilladores, vasos, llaves y alicates, además de extras. Fabricadas de acero de cromo-vanadio de alta calidad, las herramientas son resistentes y están fabricadas para proporcionar años de servicio. Cada herramienta tiene su propio área de localización en la caja que le mantiene organizado.

Especificaciones

Tipo de ajuste	Mecánico
Contenido del juego	Puntas, martillo, llaves hexagonales, cuchilla, alicates, carraca, destornillador, vasos, llaves
Número de piezas	73
Tipo de almacenamiento	Funda
Aplicaciones	Reparación, mantenimiento, proyectos de bricolaje

Contenido del kit

Nombre	CANT
Carraca de vasos de liberación rápida 3/8in	1
Vaso para bujías 3/8in: 16mm	1
Extensión 3/8in: 75mm	1
Junta universal 3/8in	1
Vasos 3/8in: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	14
Juego de llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	9
Martillo 300g	1
Alicates de largo alcance 160mm	1
Alicates universales 180mm	1
Alicates para bombas de agua de 250 mm	1
Llave ajustable 200mm	1
Llave combinada: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm	11
Destornillador plano: 5,5 x 100, 6,5 x 150, 6,5 x 38mm	3
Destornillador Phillips: PH1 x 100, PH2 x 150, PH2 x 38mm	3
Destornillador multipuntas	1
Puntas Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3	4
Puntas Pozidriv: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3	4
Puntas Torx: T10, T15, T20, T25, T30	5
Puntas planas: 3, 4, 5, 6, 7mm	5
Puntas hexagonales: 3, 4, 5mm	3
Navaja	1
Recogedor magnético	1
Cinta métrica 5m	1

Aprobaciones

Aprobación VDE/1000V	No
----------------------	----

