




Code commande RS 517-3709
 Code commande RS 517-3715
 Code commande RS 517-3721
 Code commande RS 517-3737
 Code commande RS 517-3771
 Code commande RS 517-3793
 Code commande RS 517-3800
 Code commande RS 517-3759
 Code commande RS 517-3765
 Code commande RS 517-3743

Boîtiers haute température à bride IP65 (sans joint, sans revêtement)



Code commande RS	N° de taille	L	L1	W	W1	H	C1	C2	C3	C4	S1	S2	Epaisseur de panneau
5173709	A	113,9	89,1	35,1	25	30	79,6	25,4			36		1,5 mm
5173715	B	139,7	114,6	63,8	44,7	30	104,5	54,2	127	30	60,1		1,5 mm
5173721	C	139,8	114,6	89,7	68,9	55,2	104,5	79,6	127	50	50,1	36,1	1,5 mm
5173737	D	139,6	114,6	63,8	44,9	55	104,6	54,3	127,1	30	60,1		2 mm
5173771	E	201,7	172,2	121,2	100,1	55,3	160,6	109,5	189	80	80		2 mm
5173793	F	201,7	172,1	121,2	100,2	105,4	160,6	109,5	188,9	80	80		2 mm
5173800	G	252	222,3	146,1	117,7	55,5	211,7	135,6	238	98	100,1		2 mm
5173759	K	168,7	139,3	101,6	79	76,5	128,8	90,9	157,1	60,1	65		2 mm
5173765	L	194,8	165,6	127,4	100	76,3	154,1	116,1	182,2	80	78		2 mm
5173743	M	149,8	120,1	100,2	80	35,6	108,2	88,3	137	60	45,2		2 mm

1. Matériau du socle et du couvercle : alliage d'aluminium ADC12
2. Matériau des vis : acier inoxydable à tête fraisée M3,5x9 mm Supadrive
3. Finition : lisse naturelle
4. Cône 1,5° par côté du capot au socle