

**KS16-PP**

Douille à billes

Douille à billes KS..-PP, série lourde, avec racleurs des 2 côtés, regraissable, auto-alignante

Information technique



KS16, 20
KSO16, 20

Votre alternative produit actuelle



Size code	16	Taille
Seal	PP	Sealed

dimensions principale & données de performance

F _w	16 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	26 mm	Diamètre extérieur
L	36 mm	Longueur
C _{min}	1.060 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	950 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	1.430 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	1.550 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,03 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	24,6 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	1,3 mm	
D _N	25 mm	
N ₁	3 mm	
N ₄	3 mm	
	8	Nombre de rangées de billes



KS30, 40, 50
KSO30, 40, 50

