



Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Presa TV
Applicazione	Connessione
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Colore	Antracite (RAL 7021)

Caratteristiche tecniche

Connettore TV	Connettori F
Numero di moduli	1 modulo
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: copertura meccanismo
Finitura superficie	Opaco
Trattamento superficiale	Painted
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Profondità	35 mm
Larghezza	22,5 mm
Altezza	45 mm
Profondità di incasso	18 mm
Peso netto	0,013 kg
Temperatura ambiente	5...45 °C
Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Grado di protezione IK	IK04
Grado di protezione ip	IP2xC

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Si
Mercury free	Si

Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Minimum percentage of recycled plastic content	0