

UC-WMC 5,6 (23X8) - 导线标记

0825382

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825382>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



导线标记， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK E.CARD， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm， 安装方式: 固定， 标签数: 6， 文本框高度: 8 mm， 文本框宽度: 23 mm

优势

- 以统一片状形式提供的标识，可使用BLUEMARK打印系统轻松快速打印
- UC-WMC ...UniCard标记系列包含用于从控制电缆到大直径电缆护套控制线的标识
- 这种格式可以自动确保高定位精度的打印
- 标记条支持多行标记
- 单手装配
- 两个标识区域始终清晰可见
- 即使接线后也可夹上
- 卡上留有功能描述区域
- 标识服务：菲尼克斯电气可按照您的技术规格要求定制标识所有UniCard标识

商业数据

订货号	0825382
包装单位	5 pc
最小订货量	5 pc
销售关键代码	BG2217
产品关键代码	BG2217
目录页面	页码197 (C-3-2019)
GTIN	4046356417426
单件重量（含包装）	12.36 g
单件重量（不含包装）	9.807 g
原产地	PL

UC-WMC 5,6 (23X8) - 导线标记

0825382

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825382>



技术数据

产品属性

产品类型	导线标记
型号	卡形式

标识

标签数	6
每排单独标记数	2
标识技术	UV LED技术

尺寸

宽度	23 mm
高度	9.75 mm
深度	9.75 mm

外部尺寸

外径	4.2 mm ... 5.6 mm
----	-------------------

文本框

文本框宽度	23 mm
文本框高度	8 mm

材料规格

RoHS 标准	是
颜色	白色 (RAL 9010)
标识材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V2
绝缘材料的温度指数 (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
材质	不含硅及卤素

电缆/电线

电缆外径	4.2 mm ... 5.6 mm
------	-------------------

环境和真实条件

针对会破坏涂层或光泽的物质的测试

结果	已通过测试
----	-------

防紫外线

规格	ISO 4892-2:2013-03 (遵照)
结果	已通过测试
测试持续时间	96 h

UC-WMC 5,6 (23X8) - 导线标记



0825382

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825382>

铭牌耐擦性

规格	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (部分)
异丙醇 [CAS编号67-63-0]	已通过测试
n-已烷 [CAS编号110-54-3]	已通过测试
水 + 石油醚 [CAS编号64742-82-1]	已通过测试

在含二氧化硫的环境中进行冷凝变化气候测试

规格	DIN 50018:2013-05
结果	已通过测试
气候等级	AHT 1,0 S
周期数	2

盐雾测试

规格	DIN EN 60068-2-11:2000-02
结果	已通过测试

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 120 °C
建议的储存条件	23 °C / 50 %相对湿度。建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处。
建议环境温度 (存储/运输)	23 °C
建议湿度 (存储/运输)	50 % (建议使用原始包装，保存在干燥阴凉处)

标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------	-----------------------------

标准

标准/规程	EN 45545-2
-------	------------

安装

安装类型	固定
------	----

UC-WMC 5,6 (23X8) - 导线标记



0825382

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825382>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27281102
ECLASS-13.0	27281102

ETIM

ETIM 9.0	EC001530
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-WMC 5,6 (23X8) - 导线标记



0825382

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0825382>

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
------------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn