

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



DIN导轨外壳，用于Raspberry Pi计算机（适用于Raspberry Pi A+、B+、B2、B3）；套件包括上部部分和PCB固定件；外壳符合DIN 43880

RoHS

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 055626 257228
GTIN	4055626257228
Sales Key	ACHBAE

技术数据

概述

外壳类型	模块外壳
外壳材料	聚碳酸酯
颜色 (RAL)	浅灰

环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 105 °C (根据功率损耗)
-----------	----------------------------

尺寸

长度	89.7 mm
结构高度	62.2 mm
宽度	107.6 mm

技术参数

无间隙时的功耗	13.08 W
---------	---------

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V0
--------------	----

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27269190
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 13.2	31261501
-------------	----------

认证

认证

认证

UL Recognized / EAC

防爆认证

认证详情

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868
---------------	--	---	---------------

EAC		B.01742
-----	--	---------

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875

附件

必需附加产品

安装基座壳体 - BC 107,6 UT HBUS BK - 2896270



电子模块壳体，下部壳体，带通风栅，宽度: 107.6 mm，交叉连接: DIN 导轨连接器，颜色: 黑色 (9005)，横向连接器的位置编号: 16

安装基座壳体 - BC 107,6 UT HBUS KMGY - 2202951



电子模块壳体，下部壳体，宽度: 107.6 mm，颜色: 浅灰 (7035)

外壳盖板 - BC 107,6 DKL R KMGY - 2896173



电子模块壳体，端板，宽度: 107.6 mm，颜色: 浅灰 (7035)

外壳盖板 - BC 107,6 DKL S TRANS - 2896131



电子模块壳体，透明铰链式端板，包括插板，宽度: 107.6 mm，颜色: 浅灰 (7035)

其他产品

电子模块外壳 - RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - 2202906



RPI-BC 外壳可选适配器，用于 Raspberry Pi A+

电子模块外壳 - RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY P10 - 2202875


附件

DIN导轨总线连接器 - HBUS 107,6-16P-1S BK - 2896306



DIN导轨连接器，位数: 16，针距: 2.54 mm，颜色: 深黑

电子模块外壳 - RPI-BC INT-PCB SET - 2202994



Perfboard 与 GPIO 连接，包括 PTSM 组合式端子

电子模块外壳 - RPI-BC EXT-PCB HBUS SET - 2202995



Perfboard 与 HBUS 连接，包括适配的针式插头排

排针 - PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - 2202993



针式连接器

排针 - PSTD 0,65X0,65/40-2,54 - 2202992



针式连接器