



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise TV
Application	Raccordement
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Connecteur TV	Connecteurs F
Nombre de modules	1 module
Matière	Plastique anti-UV: couvercle de mécanisme
Finition de la surface	Mat
Traitement de surface	Peint
Mode de fixation	Clipsable
Profondeur	35 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	18 mm
Poids du produit	0,013 kg
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP2xC

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui

Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Minimum percentage of recycled plastic content	0