



**R-536**

Gants tactiques résistants à la flamme,  
avec paume en cuir et patch de paume  
en PVC



Antichoc Heat and Flame Resistance



Applications légères

## Gants tactiques résistants à la flamme, avec paume en cuir et patch de paume en PVC

- **Protection spécialisée :** La paume des gants tactiques RINGERS® R536 en cuir de chèvre - avec patch de paume en PVC et renfort de bout de doigt en cuir - améliore la durabilité et la tenue, tandis que le matériau léger Nomex® offre une résistance aux flammes de haut niveau.
- **Facilité d'utilisation sans entrave :** La conception du doigt central compatible avec l'écran tactile garantit une productivité sûre et durable.
- **Défenses supplémentaires :** ces gants de sécurité sont dotés d'un protège-joint en PVC laminé avec un tissu mélangé au Kevlar® et d'un TPR (caoutchouc thermoplastique) à profil bas pour la protection contre les impacts au niveau du pouce et des doigts.
- **Caractéristiques améliorées :** Le design de l'index améliore la sensation de la gâchette, tandis que la fermeture de la manchette avec un crochet et une languette de traction en TPR assure un ajustement sûr et qu'une boucle de manchette facilite la fixation à la veste, à la ceinture et au crochet de l'uniforme



### Secteurs industriels

- Police
- Services médicaux d'urgence



## R-536

Gants tactiques résistants à la flamme,  
avec paume en cuir et patch de paume  
en PVC

### Principales propriétés

- Paume en cuir de chèvre de première qualité :** durabilité améliorée et forme profilée.
- Matériaux légers en Nomex® :** résistance à la flamme pour le dessus des mains
- Doigt du milieu compatible avec les écrans tactiles :** pour une utilisation sûre et ininterrompue

<small>Normes de performance & </small> <small>Conformité réglementaire</small>

### Conformité REACH



2111XP

### Spécifications

MARQUE   RÉF.	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	COULEUR DE L'ENDUCTION	CONDITIONNEMENT
RINGERS® R536	Modèle de manchette: Velcro®		8, 9, 10, 11, 12	Noir	• 5 paires par sachet, 10 sachets par carton

<small><small>Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes</small></small>:

<small>Région Europe, Moyen-Orient et Afrique</small>

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

<small>Région Amérique du Nord</small>  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

<small>Australie</small>  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

<small>Région Asie-Pacifique</small>  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : +603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

<small>Région Amérique du Sud et Caraïbes</small>  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II.  
Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Querétaro, Qro, México  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

<small>Canada</small>  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

**Ansell**