

CARATTERISTICHE

- Finitura nera opaca
- Perno in acciaio
- Fori di fissaggio svasati 6mm
- Resistente alla maggior parte dei prodotti chimici, oli e grassi

Vite a cerniera con testa in nylon RS Pro, 48mm x 48mm x 10,5

Codice RS: 702-6872



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

Descrizione del prodotto


Queste cerniere in nylon sono estremamente Durable, antiruggine e resistenti agli urti. Sono dotati di un pin in acciaio inox e sono rifiniti in colore nero opaco. Disponibili nelle seguenti misure:

Specifiche generali

Materiale	Materiale termoplastico altamente resistente agli urti
Cerniere	Testa
Tipo di chiusura	Oscillazione libera
Metodo di fissaggio	Vite
Mano	Nessuna chiralità
Fine	Nero opaco
Colore	Nero
Applicazioni	Finestrini pieghevoli

Specifiche meccaniche

Lunghezza	48mm
Larghezza	48mm
Spessore	10.5mm
Dimensioni fori di fissaggio	7mm



Part No.	A	B	C	D	E	F	Bore size (mm)
7027838	48	48	30	30	16	11	7
7027831	64	64	40	40	19	13	7