


Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 12 006 2695
规格	Han Brid-Wandd.+ Cu-B Sti-c(G) WagoKlemm
浩亨电子目录	https://harting.com/09120062695

标识

类别	插芯
系列	Han-Brid®
标识	Han-Brid® Cu
原件	面板安装

版本

公母类型	公头
尺寸	3 A
针数	2
更多插针	+ 4根10A电气插针+可选PE
详细资料	带笼式弹片

技术参数

额定电流	10 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	0.8 kV
污染等级	3
绝缘阻抗	$>10^{10} \Omega$
极限温度	-40 ... +125 °C
插拔次数	≥ 500

材料特性

材料(插芯)	聚碳酸酯 (PC)
--------	-----------



Pushing Performance
Since 1945

材料特性

颜色(插芯)	RAL 7032 (卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

规格和认证

规格	IEC 61984
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

商业数据

包装尺寸	10
净重	27.96 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140017351
eCl@ss	27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522