

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



VARIOFACE布线模块，带螺钉连接器和高密度D-SUB针式连接器，可安装在NS 35导轨上，位数：62，宽度：180 mm

优势

- 螺钉连接
- 1:1 连接

商业数据

| | |
|-------------|------------------|
| 订货号 | 2322391 |
| 包装单位 | 1 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DK2112 |
| 产品关键代码 | DK2112 |
| 目录页面 | 页码558 (C-5-2019) |
| GTIN | 4046356451697 |
| 单件重量 (含包装) | 316.9 g |
| 单件重量 (不含包装) | 308.3 g |
| 原产地 | US |

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



技术数据

产品属性

| | |
|------|------------------------|
| 产品类型 | 接口模块 |
| 产品系列 | VARIOFACE Professional |
| 位数 | 62 |

电气特性

| | |
|------------|---------|
| 额定电压 U_N | 25 V AC |
| | 60 V DC |
| 每条支路的最大载流量 | 1 A |

连接数据

| | |
|-------------|---------------|
| 接口1 (控制层) | |
| 连接方式 | 高密度D-SUB针式连接器 |
| 螺纹 | UNC 4-40 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 62 |

| | |
|--------------|---|
| 接口2 (现场侧) | |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 位数 | 63 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm ² ... 4 mm ² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm ² ... 2.5 mm ² |
| 可连接导向横截面 AWG | 24 ... 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |

信号处理

| | |
|------|---|
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |

尺寸

| | |
|------|----------|
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 113.5 mm |
| 高度 | 69 mm |
| 深度 | 62 mm |

材料规格

| | |
|---------------|---------------|
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



外壳绝缘材料

聚酰胺PA非加强型

环境和真实条件

环境条件

| | |
|--------------|------------------|
| 环境温度 (运行) | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度 (存放/运输) | -20 °C ... 70 °C |

标准和规范

| | |
|-------|----------|
| 标准/规程 | EN 50178 |
|-------|----------|

安装

| | |
|------|---------|
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |

说明

| | |
|--------|--|
| 操作注意事项 | 必须遵守安装指南的规范 (见下载) , 确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时 , 必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。 |
|--------|--|

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块


2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



图纸

尺寸图




VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



电路图



通用电路图

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



认证

>To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>

| cUL认证 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 认证ID: E238705 | 额定电压U _N | 额定电流I _N | 接线容量AWG |
| | 125 V | 1 A | 30 - 12 |

| UL认证 | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|---------|
| 认证ID: E238705 | 额定电压U _N | 额定电流I _N | 接线容量AWG |
| | 125 V | 1 A | 30 - 12 |

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



分类

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-12.0 | 27141152 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002780 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

VIP-3/SC/HD62SUB/M - 端子模块

2322391

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2322391>



产品环境合规性

EU RoHS

| | |
|------------------|------|
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 |
| 已知的豁免条款 | 6(c) |

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。 |
|--|--|

EU REACH SVHC

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | Lead (CAS编号: 7439-92-1) |
| SCIP | ea426538-5d79-499f-ad77-04f5d31fc9a4 |

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn