




Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 0,5 à 20 VA Classe 1 à 25 VA
Courant nominal (In)	2000 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour barre
Rapport transformateur de courant	2000/5
[Ith] courant thermique conventionnel	60 kA
Courant dynamique admissible	2,5 Ith
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tension assignée d'isolement	3 kV
Mode d'installation	Vis de verrouillage isolée
Support de montage	Jeu de barres
Largeur	55 Mm intérieur: 135 mm extérieur:
Hauteur	129 Mm extérieur: 103 mm intérieur:
Profondeur	50 Mm cadre: 85 mm total:
Poids	0,792 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3 kV
Classe d'isolation électrique	Classe B
Ouverture des barres	102 x 54
Plombage	Avec

Environnement

Normes	VDE 0414 CEI 61869-2
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	0...95 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...50 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	13,6 cm
Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
Poids de l'emballage 1	832,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,807 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------