


Portalampade e portastarter per lampade fluorescenti - Ambiente asciutto

26.290.1012

G13 Portalampade a colonna passante



Colore	Imb.	Peso	Codice
bianco	500	6 g	26.290.1012.50

Altezza dell'asse della lampada: 23 mm
Fissaggio da innestare

Corpo: PC
Rotore: PBT

L1-4: Nella determinazione definitiva della distanza dei fori si deve di volta in volta tener conto delle dimensioni della lampada e dell'apparecchio di illuminazione.

- Tolleranza nella lunghezza della lampada per coppia di portalampada: 3 mm
- Per intagli chiusi

T 130	Tm110	U out 500 V							
							18 AWG 0,5 - 1,0 mm ²	0,4 - 2,0	