# Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

**Leverandørens navn eller varemærke** Bailey

**Leverandørens adresse:** Yvo Hendriks, Everdenberg 21, 4902TT Oosterhout, NL

**Modelidentifikation:** 145655

**Lyskildetype:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anvendt belysningsteknologi: | Andet | Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS): | NDLS |
| Sokkeltype<br>(eller anden elektrisk komponent) | G4 | | |
| Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS): | NMLS | Tilsluttet lyskilde (CLS): | Nej |
| Farveindstillelig lyskilde: | Nej | Kolbe: | - |
| Højluminanslysskilde: | Nej | | |
| Blændingsafskærmning: | Nej | Dæmpbar: | Ja |


**Produktparametre**

| Parametre | Værdi | Parametre | Værdi |
|---|---|---|---|
| **Generelle produktparametre:** | | | |
| Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal | 10 | Energieffektivitetsklasse | G |
| Nyttelysstrøm (ϕuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360º), i en bred kegle (120º) eller i en smal kegle (90º) | 100 i Kugle (360°) | Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K | 2 700 |
| Tændt tilstand ($P_{tændt}$), udtrykt i W | 10,0 | Standbytilstand ($P_{sb}$), udtrykt i W og afrundet til anden decimal | 0,00 |
| Netværksstandbyeffekt ($P_{net}$), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal | - | Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles | 100 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm) | Højde | 30 | Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning | Se billede på sidste side |
| | Bredde | 8 | | |
| | Dybde | 8 | | |
| Angivelse af ækvivalent effekt[(a)] | | - | Hvis ja, ækvivalent effekt (W) | - |
| | | | Farvekoordinater (x og y) | 0,460<br>0,410 |

[(a)] '-' : ikke relevant

[(b)] '-' : ikke relevant


380
500
600
700
800

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/10/2022

**EPREL-registreringsnummer:** 1353634

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1353634

**Leverandør:** Bailey, Electric & Electronics B.V. (Fabrikant)

**Websted:** www.bailey.nl

**Kundeservice:**

**Navn:** Yvo Hendriks

**Websted:** www.bailey.nl

**E-mail:** purchase@bailey.nl

**Telefon:** +31 162 522446

**Adresse:**
Everdenberg 21
4902TT Oosterhout
Nederlandene