




Meget slitasjesterk polypropylen spiralslange, bred spiral

- **SPF**

SPF spiralslange er spesielt velegnet hvor det er nødvendig med høy slitasjestyrke og for bunting av store kabler, f.eks i petrokjemisk industri og i fabrikker.

Egenskaper og fordeler

- Tykkvegget og meget robust
- Utmerket beskyttelse mot mekaniske påkjenninger
- Meget god slitasjestyrke
- Meget god motstandsdyktighet mot olje
- Tilgjengelig i diametre opp til 50mm
- Ideell for større kabelbunter



SPF spiralslange (bred spiral)



Spiralslange SPF.

MATERIALE	Polypropylen (PP)
Driftstemperatur	-30°C til +100°C
Brennbarhetsklasse	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

TYPE	Ø (D)	Avst. mellom lameller (P)	Bunte Ø max.	Lengde (L)	Farge	Art.nr.
SPF10	10	10	13	1,0 m	Sort (BK)	162-20100
SPF15	15	13	18	1,0 m	Sort (BK)	162-20150
SPF20	20	18	23	1,0 m	Sort (BK)	162-20200
SPF25	25	19	29	1,0 m	Sort (BK)	162-20250
SPF30	30	20	34	1,0 m	Sort (BK)	162-20300
SPF35	35	20	39	1,0 m	Sort (BK)	162-20350
SPF40	40	20	45	1,0 m	Sort (BK)	162-20400
SPF50	50	22	56	1,0 m	Sort (BK)	162-20500

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.
Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.