



Presentazione

Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Scatola di montaggio
Compatibilità gamma	Mureva Styl Cassetta
Colore	Bianco (RAL 9003)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Numero di serie	2 serie orizzontale
Ingresso cavi	Entrata facilitata
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PP (polipropilene) SEBS
Distanza interassiale	71 mm
Lunghezza	147 mm
Altezza	54 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	54 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Marchi qualità	AENOR NF
Grado di protezione IP	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforme a IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio