

产品参数表

规格

制动电阻 IP65 27OHM 100W 2M



VW3A7602R20

主要信息

产品系列	Altivar Lexium
适用范围	Lexium 15 Lexium 05 Lexium 28 Lexium 52 Lexium 32 Lexium 32i Easy Lexium 16
适用范围	Motion servo drive LXM16D 在...上 0.75 kW, 200...230 V, 单相 Motion servo drive LXM16D 在...上 1 kW, 200...230 V, 单相 Motion servo drive LXM16D 在...上 1.5 kW, 200...230 V, 单相
产品类型	制动电阻
欧姆值	27 Ω

补充信息

能量峰值	1900 J 在...上 400 V 3800 J 在...上 230 V 1900 J 在...上 480 V 4200 J 在...上 115 V
持续功率	100 W
保护类型	通过伺服驱动器实现过热保护
净重	0.78 kg
电缆长度	2 m

环境

IP 等级	"IP65"
贮存环境温度	-25...85 °C
运行温度	0...50 °C

包装单位

包装1 : 包装单位类型	PCE
个/公斤	1
包装1 : 高度	4.5 cm
包装1 : 宽度	40.0 cm
包装1 : 长度	13.0 cm
包装重量	750.0 g

合同保修

保修单

18 months



施耐德电气希望通过不断开展的“使用更好、使用更长时间、再次使用”的宣传活动来建立供应链伙伴关系、降低材料的影响力并促进材料循环，从而到2050年实现净零排放。

[环境数据说明 >](#)

Use Better

材料和包装

回收纸板包装	否
无塑料包装	否
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品)
SCIP编号	735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

Use Again


重新包装和再制造

回收	不支持
----	-----

尺寸图

制动电阻

尺寸



尺寸 (毫米)

b	b1	c	c1	H
145	110	15	15.5	98

尺寸 (英寸)

b	b1	c	c1	H
5.70	4.33	0.59	0.61	3.85