

Forme ergonomique réduisant la fatigue des mains

- **Réduction du risque d'allergie** : Les gants MICROFLEX® 93-833 sont fabriqués sans accélérateurs pour un faible risque de dermatite. Ces gants préviennent les allergies au latex de type I et les réactions allergiques chimiques de type IV.
- **Durabilité accrue** : formulation plus résistante pour protéger contre les déchirures tout en conservant la même sensibilité tactile.
- **Confort accru** : formulation plus douce pour une sensation de légèreté et de douceur sur la peau
- **ERGOFORM™ Technology** : conçu avec une technologie de conception ergonomique exclusive pour favoriser la santé musculo-squelettique et augmenter la productivité des travailleurs.
- **Réduction des déchets** : Les gants sont intelligemment emballés, avec 250 gants par boîte et une distribution facile d'un seul gant pour réduire les déchets.
- **Forte intégrité de la barrière** : Avec un faible NQA de 0,65, ces gants offrent une intégrité de la barrière avancée.



Secteurs industriels

- Secteur de l'après-vente automobile
- Transformation des aliments
- Sciences de la vie
- Santé
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Métallurgie

Recommandé pour

- Tâches ordinaires du secteur de l'après-vente automobile
- Toutes les applications de transformation alimentaire impliquant un contact alimentaire
- Assemblage de pièces
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Sensibilité tactile et dextérité accrues, en particulier pour les procédures délicates
- Confort accru pendant les procédures prolongées
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients
- Protection contre les allergies aux produits chimiques de Type IV parmi les professionnels de santé ou les patients
- Examens d'un patient standard

Remarques

FICHE TECHNIQUE

	Fiche Produit
Matériau	Nitrile
Surface externe du gant	Doigts adhésifs
Normes de contrôle	ISO 13485, ISO 9001
Certification produit	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, ASTM D6319, CE 0493, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 421:2010, EN 455 1-4, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, PMDA Notification Number: 13B3X10307AH0001, UKCA
Vue d'ensemble du conditionnement	250 gants par distributeur 10 distributeurs par carton 2500 gants par carton XL : 230 gants par distributeur
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Segmentation des produits	Sensibilité tactile élevée
Antistatique	Oui
Sans silicone	Non
Accélérateurs chimiques de vulcanisation	Fabriqué sans accélérateurs Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs types		Méthode d'essai
Longueur (mm/pouces)	240 / 9,5		ASTM D3767,EN 420
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA : 0,65		ASTM D5151,EN 455-1
Épaisseur au niveau de la paume (mm/mil)	0.07 / 2.8		ASTM D3767,EN 420
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance ultime à la traction (MPa)	≥ 26	≥ 22	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force à la rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	93833060	93833070	93833080	93833090	93833100

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV
T : +32 (0) 2 528 74 00
F : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T : + 603 8310 6688
F : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
T : +1 800 800 0444
F : +1 800 800 0445

Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
T : +61 1800 337 041
F : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

