



Données techniques

51108

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	40 mm
D - Diamètre Extérieur	60 mm
T - Hauteur de butée	13 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	0,6 mm
Masse	0,125 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	26900000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	63000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	2840000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	30000 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	21000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	48 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	52 mm

