

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器

1186508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压：120 V ... 230 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。

商业数据

订货号	1186508
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	DK62Z4
产品关键代码	DK62Z4
GTIN	4063151228309
单件重量（含包装）	12.43 g
单件重量（不含包装）	12.82 g
原产地	CN

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器



1186508
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>

技术数据

说明

操作注意事项	如果保险丝出现故障，后续电路依旧有微弱电流。保险丝出现故障时的电流消耗。
--------	--------------------------------------

产品属性

产品类型	适配器
产品系列	PLC-INTERFACE
应用	适配器

绝缘特性: 回路间的电气间隙和爬电距离

绝缘	安全隔离，增强型绝缘
过电压类别	III
污染等级	2

电气特性

电流损耗	0.4 mA ... 1.3 mA (LED显示屏)
保险丝	G / 5 x 20

回路间的电气间隙和爬电距离

额定绝缘电压	250 V AC
额定过电压	6 kV

电源

电流损耗	0.4 mA ... 1.3 mA (LED显示屏)
------	----------------------------

尺寸

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	130 mm

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
保护等级 (安装位置)	IP54 (安装位置)
环境温度 (运行)	-40 °C ... 85 °C (注意降低值)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
海拔	≤ 2000 m

标准和规范

回路间的电气间隙和爬电距离

标准/规程	DIN EN 50178
-------	--------------

安装

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器




1186508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>

安装位置	任意
------	----

图纸


图表



衰减：仅短路保护：额定值6.3 A / 0.7 W


- (1) 单独布置
- (2) 并列组合

图表



衰减：过载和短路保护：额定值6.3 A / 1.6 W

电路图



PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>



cULus Listed
认证ID: E140324



cULus Listed
认证ID: E199827

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器



1186508

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27371392
ECLASS-13.0	27371392

ETIM

ETIM 9.0	EC002498
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

PLC-FA-I-5X20-120-230UC - 保险丝适配器



1186508
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1186508>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn