

特点

- emc 认证（欧洲经委会 R10）
- 密封、使用寿命长、可防止灰尘和湿气入侵
- 符合 IP67 保护标准
- -30 至 +50°（极端温度）
- 低功耗
- 提供极佳的全方位视野

RS Pro

RS 号： 907-5974



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这些来自我们 RS Pro pro 品牌的薄型 led 信号灯特别适用于越野使用、还适用于各种车辆和工业应用。使用 led 技术可节省大量维护费用 避免需要定期更换灯泡 在较高的车辆上比较棘手

一般规格

灯泡类型	LED
轻效	闪烁
镜头颜色	绿色
闪存模式	单闪存
外壳颜色	黑色
灯包括	是 / 否
多功能	是 / 否
闪烁模式的数量	4
led 指示灯数量	4
特殊功能	完全封装电子产品、低功耗

电气规格

电源电压	10Vdc 至 100 vdc
当前类型	dc

机械规格

尺寸	45mm (h)
基座直径	77mm
基本宽度	38mm
安装样式	螺钉安装

操作环境规格


最高温度	-30°C
最低温度	+50°C

保护类别

ip 等级	IP 67
-------	-------

认证

符合标准	emc (欧洲经委会 R10) , 符合 rohs
------	----------------------------



- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5961
 - RED RS 907-5965
 - GREEN RS 907-5974
- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5977
 - RED RS 907-5971

- 10-100Vdc**
- AMBER RS 907-5980
 - RED RS 907-5983
 - GREEN RS 907-5987
- 110-230Vac**
- AMBER RS 907-5996
 - RED RS 907-5999

