


# Han 3HvE-HBM-Double lever



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 34 003 0301                                                                |
| 规格     | Han 3HvE-HBM-Double lever                                                     |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09340030301">https://harting.com/09340030301</a> |

## 标识

|         |           |
|---------|-----------|
| 类别      | 上壳/底座     |
| 上壳/底座系列 | Han Hv E® |
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座   |
| 型       | 低结构       |

## 版本

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 尺寸             | 10 B                      |
| 锁定类型           | 双锁扣                       |
| Han-Easy Lock® | 有                         |
| 应用领域           | 用于 Han Hv E® 螺栓接线的特殊上壳/底座 |

## 技术参数

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| 拧紧力矩                  | 1 Nm M4固定螺栓            |
| 极限温度                  | -40 ... +125 °C        |
| 关于极限温度的说明             | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
| 防护等级符合 IEC 60529      | IP65                   |
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4                      |
|                       | 4X                     |
|                       | 12                     |

## 材料特性

|            |      |
|------------|------|
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝  |
| 表面 (上壳/底座) | 粉末涂层 |



Pushing Performance  
Since 1945

材料特性

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 颜色 ( 上壳/底座 )            | RAL 7037 ( 土灰 )                                           |
| 材料(密封件)                 | NBR                                                       |
| 材料 ( 锁扣 )               | 聚碳酸酯 (PC)<br>不锈钢                                          |
| 颜色 ( 锁扣 )               | RAL 7037 ( 土灰 )                                           |
| 材料阻燃性等级 ( 锁扣 ) 符合 UL 94 | V-0                                                       |
| RoHS                    | 符合                                                        |
| ELV 状态                  | 符合                                                        |
| China RoHS              | e                                                         |
| REACH 附件 XVII 物质        | 不包含                                                       |
| REACH 附件 XIV 物质         | 不包含                                                       |
| REACH SVHC 物质           | 有                                                         |
| REACH SVHC 物质           | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| ECHA SCIP 编号            | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c                      |
| 加州 65 号提案物质             | 有                                                         |
| 加州 65 号提案物质             | 铅<br>镍                                                    |
| 铁路车辆防火                  | EN 45545-2 (2020-08)                                      |
| 包含危险等级的要求集              | R22 (HL 1-3)<br>R23 (HL 1-3)                              |

规格和认证

|    |              |
|----|--------------|
| 认证 | CE<br>DNV GL |
|----|--------------|

商业数据

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 包装尺寸        | 1                  |
| 净重          | 105 g              |
| 原产国         | 德国                 |
| 欧洲海关关税号     | 85389099           |
| GTIN        | 5713140052857      |
| eCl@ss      | 27440202 长方形连接器的外壳 |
| ETIM        | EC000437           |
| UNSPSC 24.0 | 39121466           |